



# GreenSpace sobrepór

## SM294C LED40/840 PSU BK

LED - Fonte de alimentação - Espelho de alto brilho - Refletor - 60°

Philips GreenSpace é um downlighter LED de sobrepór até 66% mais eficientes em termos energéticos do que os tradicionais downlighter para lâmpadas fluorescentes. Misturando-se perfeitamente no seu ambiente, GreenSpace esteticamente assemelha-se aos downlights embutidos convencionais, porém traz ganhos significativos associados ao consumo de energia e custos com manutenção. É ideal para todas as aplicações comerciais, bem como espaços públicos internos.

### Dados do produto

Informações gerais	
Cor da fonte de luz	840
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSU [ Fonte de alimentação]
Controlador incluído	Sim
Tipo de ótica	C [ Espelho de alto brilho]
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Refletor
Difusão do fecho da luz da luminária	60°
Proteção/Classe IEC	CL1 (I)
Teste de Glow-wire	750/5 [ 750/5]
Marca CE	CE
Período de garantia	3 years
Fluxo luminoso constante	No
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	24
Etiqueta de serviço	Sim

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Corrente de irrupção	25 A
Tempo de irrupção	0,202 ms
Fator de potência (Min.)	0.9
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material refletor	ALU
Material de ótica	ALU
Material de lente/tampa ótica	-
Altura geral	239 mm
Diâmetro geral	200 mm

## GreenSpace sobrepor

Cor	WH
-----	----

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [ IP65]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [ IK02]

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	3800 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	105,000 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	>80
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Potência de entrada inicial	36 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Vida útil média L70B50	50000 h
Vida útil média L80B50	40000 h

Vida útil média L90B50	20000 h
------------------------	---------

### Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Adequado para uma comutação aleatória	No

### Dados do produto

Código do produto completo	911401510431
Nome de produto da encomenda	SM294C LED40/840 PSU BK
Código de encomenda	911401510431
Código de encomenda local	911401510431
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	911401510431
Peso líquido SAP (peça)	0,799 kg



## Desenho dimensional



SM291C/293C/294C/295C GreenSpace surface-mounted

