



GreenUp Highbay G2

BY560X LED105/CW ACW2 IS WB

GreenUp Highbay G2, 75 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, 90°

高度不再是一个难题，配合无线 ZigBee 控制，可实现最高 16 米运动检测，GreenUp HighBay G2 为您呈现智能空间照明。

安全提示

- 本产品的防水等级为 IPX0，即表示没有防水保护。因此，我们强烈建议您妥善检查要安装此灯具的环境
- 如在未采取上述建议的情况下发生灯具进水情况，飞利浦/Signify 不保证故障保险和产品保修仍将有效

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	1 个单位
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
CE 标志	CE 标志
质保期	3 年
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
ENEC 标志	-
灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 5 秒
灯技术	
光通量	10,500 lm
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定)(标称)	140 lm/W
显色指数 (CRI)	>80
光源光束角度	- °
光源颜色	865 冷日光
光学类型	宽光束

光罩类型	聚碳酸酯盖中的线性透镜阵列
灯具光束扩散	90°
操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
侵入电流	5.1 A
侵入时间	760 ms
功耗	75 W
功率系数 (小数)	0.95
连接	飞线/电线
线缆	电缆 1.5 米不带插头
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	24
温度	
环境温度范围	-20 至 +45°C
控制和调光	
可调光	无线调光

GreenUp Highbay G2

驱动器/功率单元/变压器	带 DALI 接口的电源设备
控制界面	DALI
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	挤压铝
反射镜材料	-
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	-
外壳颜色	铝和白色
光罩外观	透明
总长度	583 mm
总宽度	192 mm
审批和申请	
IP 等级	IP40 [线路保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
保护等级 IEC	安全等级 I
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
初始色度	(0.313.0.324)SDCM<5

功耗误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
5000 小时下的驱动器故障率	0.01 %
使用寿命中值 L70B50	65,000 小时
使用寿命中值 L80B50	45,000 小时
使用寿命中值 L90B50	25,000 小时
申请条件	
最高暗淡级别	1%
适用于随机开关	是
产品数据	
订单产品名称	BY560X LED105/CW ACW2 IS WB
完整的产品名称	BY560X LED105/CW ACW2 IS WB
完整产品代码	911401522551
订购代码	911401522551
材料编号 (12NC)	911401522551
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2

二维绘图

