



Iluminação descendente DN060B

DN060B LED18S/830 PSU WH

Iluminação descendente DN060B, 18 W, 1800 lm, 3000 K, Opalino

A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo. Fiável, eficiente em termos energéticos e acessível – exatamente o que precisa.

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	Não
Equipamento	-
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Valor
Período de garantia	3 anos
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	1.800 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	830 branco quente
Difusão do feixe de luz da luminária	110°
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V

Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de Energia	18 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe, 2 polos
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	0 a +35 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Plástico
Material refletor	Aço

Iluminação descendente DN060B

Material da ótica	Polycarbonato
Material de fixação	Aço inoxidável
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Opalino
Comprimento global	225 mm
Largura total	225 mm
Altura total	120 mm
Diâmetro global	233 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	120 x 225 x 225 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerância de consumo de energia	+/- 10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com 7,5 %
vida útil média de 50.000 h

Manutenção lumínica com vida útil média* de L65
50 000 h


Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq 25 °C


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DN060B LED18S/830 PSU WH
Nome do produto completo	DN060B LED18S/830 PSU WH
Código do produto completo	871016330661299
Código de encomenda	30661299
N.º material (12NC)	911401531931
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8710163306612
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8710163306896


Desenho dimensional



Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - DN060B LED18S/830 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED18S/830 PSU WH

Iluminação descendente DN060B

