



Iluminação descendente DN060B

DN060B LED8S/830 PSU WH

Iluminação descendente DN060B, 9 W, 800 lm, 3000 K, Opalino

A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo. Fiável, eficiente em termos energéticos e acessível – exatamente o que precisa.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de linha		50 or 60 Hz
Fonte de luz substituível	Não	Frequência de entrada		50 ou 60 Hz
Equipamento	-	Consumo de Energia		9 W
Tecnologia de iluminação	LED	Fator de potência (Fração)		0.9
Escala de valor	Valor	Ligação		Conector de encaixe, 2 polos
Período de garantia	3 anos	Temperatura		
Caraterísticas técnicas da luz		Ampla intervalo de temperatura ambiente		0 a +35 °C
Fluxo Luminoso	800 lm	Controlos e regulação		
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Regulável		Não
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	89 lm/W	Driver/unidade de alimentação/transformador		
Color rendering index (CRI)	>80	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)		
Cor da fonte de luz	830 branco quente	Características mecânicas e compartimento		
Difusão do feixe de luz da luminária	10°	Material do corpo		Plástico
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Material refletor		Aço
Tensão de entrada	220 a 240 V			

Iluminação descendente DN060B

Material da ótica	Policarbonato
Material de fixação	Aço inoxidável
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Opalino
Comprimento global	225 mm
Largura total	225 mm
Altura total	100 mm
Diâmetro global	173 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	100 x 225 x 225 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com	7,5 %
vida útil média de	50.000 h

Manutenção luminica com vida útil média* de	L65
50 000 h	


Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
---------------------------------------	-------


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DN060B LED8S/830 PSU WH
Nome do produto completo	DN060B LED8S/830 PSU WH
Código do produto completo	871016330662999
Código de encomenda	30662999
N.º material (12NC)	911401532031
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8710163306629
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8710163306902


Desenho dimensional



Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - DN060B LED8S/830 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED8S/830 PSU WH

Iluminação descendente DN060B

