



Iluminação descendente DN060B

DN060B LED8S/840 PSU WH

Iluminação descendente DN060B, 9 W, 800 lm, 4000 K, Opalino

A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo. Fiável, eficiente em termos energéticos e acessível – exatamente o que precisa.

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	Não
Equipamento	-
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Valor
Período de garantia	3 anos
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	800 lm
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	89 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Difusão do feixe de luz da luminária	110°
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V

Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de Energia	9 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe, 2 polos
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	0 a +35 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Plástico
Material refletor	Aço

Iluminação descendente DN060B

Material da ótica	Policarbonato
Material de fixação	Aço inoxidável
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Opalino
Comprimento global	175 mm
Largura total	175 mm
Altura total	100 mm
Diâmetro global	173 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	100 x 175 x 175 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0.2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	7,5 %
---	-------

Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L65
--	-----


Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
---------------------------------------	-------


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DN060B LED8S/840 PSU WH
Nome do produto completo	DN060B LED8S/840 PSU WH
Código do produto completo	871016330664399
Código de encomenda	30664399
N.º material (12NC)	911401532231
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8710163306643
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8710163306926


Desenho dimensional



Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - DN060B LED8S/840 PSU WH



General uniform lighting - DN060B LED8S/840 PSU WH

Iluminação descendente DN060B

