



Mini500 G3

BBP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-MB

Mini500 G3, 100 W, 14000 lm, 6500 K, DALI, 90°

500 G3 cỡ nhỏ được thiết kế cho các mái vòm trạm xăng và ứng dụng kho xưởng, bộ đèn được cải tiến siêu hiệu quả này đem đến chất lượng chiếu sáng vượt trội, quản lý nhiệt hiệu quả và vòng đời lâu hơn. Để tăng cường khả năng tiết kiệm năng lượng, bạn có thể lựa chọn cảm biến phát hiện chuyển động đơn giản hoặc phát hiện chuyển động kết hợp với cảm biến ánh sáng ban ngày.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thời hạn bảo hành	3 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Dấu ENEC	-
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650°C, thời lượng 5 giây

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	14.000 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	140 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát
Loại quang	Chùm sáng trung bình
Kiểu chụp quang học	Kính cường lực

Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	90°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	53 A
Thời gian khởi động	300 ms
Mức tiêu thụ điện	100 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 0,3 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	6

Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thể	Bộ cấp nguồn với giao diện DALI
Giao diện điều khiển	DALI

Mini500 G3

Công suất chiếu sáng liên tục	Không
-------------------------------	-------

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Vật liệu gắn cố định	-
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	400 mm
Chiều rộng tổng thể	400 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP54 [Bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước]
Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK07 [2 J gia cố]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.313.0.324)SDCM<5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	0,01 %
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	50.000 h
Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	40.000 h
Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50	30.000 h

Điều kiện ứng dụng

Độ mờ tối đa	10%
Phù hợp với bột/tất ngẫu nhiên	Có

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BBP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-MB
Tên sản phẩm đầy đủ	BBP500 G2 LED140/CW ACD2 IS S-MB
Mã sản phẩm đầy đủ	911401532351
Mã đơn hàng	911401532351
Số vật liệu (12NC)	911401532351
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

Bản vẽ kích thước

