



Mini500 G3

BBP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-WB

Mini500 G3, 140 W, 18000 lm, 4000 K, 數位可定址照明介面 (DALI), 110°

Mini 500 G3 是專為加油站蓬蓋和低天井/天井燈應用所設計，其效率超高的改裝型燈具擁有出色的照明品質、高效的散熱管理，且使用壽命長。如需更高的節能效率，還可選購動作偵測感測器或動作偵測結合日光感測器。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	3 年
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 5 秒
照明技術	
光通量	18,000 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	129 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	840 中性白光
光學類型	寬光束
光學罩類型	強化玻璃

燈具光束擴散	110°
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	53 A
浪湧時間	300 ms
耗電量	140 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線
線線	0.3 公尺纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	6
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
控制與調光	
可調光	是
驅動器/電力單元/變壓器	電源供應器含 DALI 介面
控制介面	數位可定址照明介面 (DALI)

Mini500 G3

恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	-
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	強化玻璃
固定材料	-
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	透明
整體長度	400 mm
整體寬度	400 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP54 [可防止灰塵累積、防潑水]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.38.0.38)SDCM<5
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)	
5000 h 下的驅動器故障率	0.01 %
中值使用壽命 L70B50	50,000 h
中值使用壽命 L80B50	40,000 h
中值使用壽命 L90B50	30,000 h
應用條件	
最高調光等級	10%
適合隨機切換	是
產品資料	
下訂產品名稱	BBP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-WB
完整產品名稱	BBP500 G2 LED180/NW ACD2 IS S-WB
完整產品代碼	911401534851
訂單代碼	911401534851
材質 Nr. (12NC)	911401534851
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

