



Mini500 G3

BCP500 G2 LED84/CW PSU S-WB

Mini500 G3, 60 W, 8400 lm, 6500 K, 110°

Mini 500 G3 是專為加油站蓬蓋和低天井/天井燈應用所設計，其效率超高的改裝型燈具擁有出色的照明品質、高效的散熱管理，且使用壽命長。如需更高的節能效率，還可選購動作偵測感測器或動作偵測結合日光感測器。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	3 年
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 5 秒
照明技術	
光通量	8,400 lm
相關色彩溫度 (規範)	6500 K
光效 (額定) (標準)	140 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	865 冷日光色
光學類型	寬光束
光學罩類型	強化玻璃
燈具光束擴散	110°

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	46 A
浪湧時間	440 ms
耗電量	60 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線
纜線	0.3 公尺纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	4
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +45 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無

Mini500 G3

機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	-
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	強化玻璃
固定材料	-
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	透明
整體長度	335 mm
整體寬度	335 mm

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK07 [2 J 強化]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.313.0.324)SDCM<5
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)	
5000 h 下的驅動器故障率	0.01 %
中值使用壽命 L70B50	50,000 h
中值使用壽命 L80B50	40,000 h
中值使用壽命 L90B50	30,000 h

應用條件	
最高調光等級	不適用
適合隨機切換	無

產品資料	
下訂產品名稱	BCP500 G2 LED84/CW PSU S-WB
完整產品名稱	BCP500 G2 LED84/CW PSU S-WB
完整產品代碼	911401536751
訂單代碼	911401536751
材質 Nr. (12NC)	911401536751
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

