



# LuxSpace G4

DN589B LED10/840 PSU C D125 WH MB GC

LuxSpace G4, 9.3 W, 1000 lm, 4000 K, 多面體反射燈光束角度 30°, 紋理, 可防止手指侵入

LuxSpace Gen4 為最新的 LED 下照燈系列，結合視覺舒適性與頂尖效能，以及奢華時尚外觀

## 产品数据

| 一般資訊           |                    |
|----------------|--------------------|
| 光源可更換          | 無                  |
| 裝置部件數量         | 單位                 |
| 內附驅動器          | 是                  |
| 照明 source 引擎類型 | LED                |
| CE 標誌          | CE 標誌              |
| 保固期            | 3 年                |
| 易燃性標誌          | 用於安裝於通常易燃的表面       |
| 灼熱絲測試          | 溫度 650°C、持續時間 30 秒 |
| 符合歐盟 RoHS 標準   | 是                  |
| 照明技術           |                    |
| 光通量            | 1,000 lm           |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 4000 K             |
| 光效 (額定) (標準)   | 108 lm/W           |
| 演色性指數 (CRI)    | >90                |
| 光源色彩           | 840 中性白光           |
| 光學類型           | 多面體反射燈光束角度 30°     |
| 光學罩類型          | 反射燈                |

| 運轉與電力                  |               |
|------------------------|---------------|
| 輸入電壓                   | 220 至 240 V   |
| 線路頻率                   | 50 or 60 Hz   |
| 湧入電流                   | 6.1 A         |
| 浪湧時間                   | 0.31 ms       |
| 耗電量                    | 9.3 W         |
| 功率因數 (比值)              | 0.9           |
| 連線照明                   | 推入式連接器二極與拉開鬆脫 |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 34            |
| 溫度                     |               |
| 環境溫度範圍                 | -20 至 +40 °C  |
| 控制與調光                  |               |
| 可調光                    | 否             |
| 驅動器/電力單元/變壓器           | 外部電源裝置 (開/關)  |
| 控制介面                   | -             |
| 恆光輸出                   | 無             |
| 機械與外罩                  |               |
| 外殼材質                   | 鋁壓鑄           |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 反光器材質          | 鋁與聚碳酸酯        |
| 光學材料           | 聚碳酸酯          |
| 光學罩材質          | 聚碳酸酯          |
| 固定材料           | 鋼鐵            |
| 外罩色彩           | 白色與黑色         |
| 光學罩表面處理        | 紋理            |
| 整體長度           | 0 mm          |
| 整體寬度           | 0 mm          |
| 整體高度           | 90 mm         |
| 整體直徑           | 137 mm        |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 90 x 0 x 0 mm |

認證與應用

|             |                |
|-------------|----------------|
| 防水防塵規範 (IP) | IP20 [可防止手指侵入] |
| 機械衝擊保護規範    | IK03 [0.3 J]   |
| 保護等級 IEC    | 安全等級 II        |

初始效能 (符合 IEC 標準)

|       |        |
|-------|--------|
| 光通量容限 | +/-10% |
| 功耗容差  | +/-10% |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 長期效能 (符合 IEC 標準) |          |
| 5000 h 下的驅動器故障率  | 1 %      |
| 中值使用壽命 L70B50    | 50,000 h |
| 中值使用壽命 L80B50    | 50,000 h |
| 中值使用壽命 L90B50    | 21,000 h |

應用條件

|        |     |
|--------|-----|
| 最高調光等級 | 不適用 |
|--------|-----|

產品資料

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 下訂產品名稱        | DN589B LED10/840 PSU C D125 WH MB GC |
| 完整產品名稱        | DN589B LED10/840 PSU C D125 WH MB GC |
| 完整產品代碼        | 911401537941                         |
| 訂單代碼          | 911401537941                         |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401537941                         |
| 分子 - 每個包裝的數量  | 1                                    |
| 分子 - 每一外盒包裝   | 1                                    |

二维绘图

