

# LuxSpace G4

## DN591B LED20/930 PSD C D125 WH MB GC

LuxSpace G4, 19.3 W, 1670 lm, 3000 K, 數位可定址照明介面 (DALI), 多面體反射燈光束角度 30°, 紋理, 可防止手指侵入

LuxSpace Gen4 為最新的 LED 下照燈系列，結合視覺舒適性與頂尖效能，以及奢華時尚外觀

### 产品数据

| 一般資訊 | |
|---|---|
| 光源可更換 | 無 |
| 裝置部件數量 | 單位 |
| 內附驅動器 | 是 |
| 照明 source 引擎類型 | LED |
| CE 標誌 | CE 標誌 |
| 保固期 | 3 年 |
| 易燃性標誌 | 用於安裝於通常易燃的表面 |
| 灼熱絲測試 | 溫度 650°C、持續時間 30 秒 |
| 符合歐盟 RoHS 標準 | 是 |

| 照明技術 | |
|---|---|
| 光通量 | 1,670 lm |
| 相關色彩溫度 (規範) | 3000 K |
| 光效 (額定) (標準) | 87 lm/W |
| 演色性指數 (CRI) | >80 |
| 光源色彩 | 930 暖白光 |
| 光學類型 | 多面體反射燈光束角度 30° |
| 光學罩類型 | 反射燈 |

| 運轉與電力 | |
|---|---|
| 輸入電壓 | 220 至 240 V |
| 線路頻率 | 50 or 60 Hz |
| 湧入電流 | 20.4 A |
| 浪湧時間 | 0.195 ms |
| 耗電量 | 19.3 W |
| 功率因數 (比值) | 0.9 |
| 連線照明 | 三極插入式連接器 Wieland/Adels 相容及 2x 二極照明調節控制訊號 |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 24 |

| 溫度 | |
|---|---|
| 環境溫度範圍 | -20 至 +40 °C |

| 控制與調光 | |
|---|---|
| 可調光 | 是 |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 外部電源裝置 (開/關) |
| 控制介面 | 數位可定址照明介面 (DALI) |
| 恆光輸出 | 無 |

# LuxSpace G4

| 機械與外罩 | |
|---|---|
| 外殼材質 | 鋁壓鑄 |
| 反光器材質 | 鋁與聚碳酸酯 |
| 光學材料 | 聚碳酸酯 |
| 光學罩材質 | 聚碳酸酯 |
| 固定材料 | 鋼鐵 |
| 外罩色彩 | 白色與黑色 |
| 光學罩表面處理 | 紋理 |
| 整體長度 | 0 mm |
| 整體寬度 | 0 mm |
| 整體高度 | 90 mm |
| 整體直徑 | 137 mm |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 90 x 0 x 0 mm |

| 認證與應用 | |
|---|---|
| 防水防塵規範 (IP) | IP20 [可防止手指侵入] |
| 機械衝擊保護規範 | IK03 [0.3 J] |
| 保護等級 IEC | 安全等級 I |


| 初始效能 (符合 IEC 標準) | |
|---|---|
| 光通量容限 | +/-10% |
| 功耗容差 | +/-10% |

| 長期效能 (符合 IEC 標準) | |
|---|---|
| 5000 h 下的驅動器故障率 | 1 % |
| 中值使用壽命 L70B50 | 50,000 h |
| 中值使用壽命 L80B50 | 50,000 h |
| 中值使用壽命 L90B50 | 21,000 h |

| 應用條件 | |
|---|---|
| 最高調光等級 | 1% |

| 產品資料 | |
|---|---|
| 下訂產品名稱 | DN591B LED20/930 PSD C D125 WH MB GC |
| 完整產品名稱 | DN591B LED20/930 PSD C D125 WH MB GC |
| 完整產品代碼 | 911401542341 |
| 訂單代碼 | 911401542341 |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401542341 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 1 |

## 二维绘图




© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。