



LuxSpace G4

DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM

Refletor

O LuxSpace Gen4 é a nova linha de luminária de LED que combina conforto leve e desempenho de ponta com aparência luxuosa

Dados do produto

Informações gerais	
Cor da fonte de luz	830
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSU-E [Fonte de alimentação externa (PSU)]
Controlador incluído	Sim
Tipo de ótica	Refletor facetado com feixe do ângulo de 60º
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Refletor
Interface de controle	DALI
Conexão	C-2R [Conector com 2 fios adicionais para regulagem da luz]
Proteção/Classe IEC	CLII (II)
Teste de Glow-wire	650/30 [Temperature 650 °C, duration 30 s]
Marca de inflamabilidade	F [F]
Marca CE	CE
Período de garantia	3 years
Fluxo luminoso constante	No
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	24
Marca RoHS	RoHS mark

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Corrente de irrupção	16 A
Tempo de irrupção	0,22 ms
Fator de potência (Mín.)	0.9

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material refletor	Polycarbonate aluminum coated
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Material de fixação	Steel
Acabamento da lente/difusor ótico	Textured
Altura geral	100 mm
Diâmetro geral	162 mm
Cor	WH-BK

LuxSpace G4

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [IP20]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [IK03]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	990 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	118 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de reprodução de cor inicial	>80
Potência de entrada inicial	8.4 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)


Vida útil média L70B50	50000 h
Vida útil média L80B50	50000 h
Vida útil média L90B50	21000 h

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Nível de regulação máximo	1%

Dados do produto

Código do produto completo	911401548841
Nome de produto da encomenda	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM
Código de encomenda	911401548841
Código de encomenda local	911401548841
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	911401548841
Peso líquido SAP (peça)	0,799 kg



Desenho dimensional



DN58XB/DN59XB

