



# LuxSpace G4

DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM

## 反射罩

LuxSpace Gen4 為最新的 LED 下照燈系列，結合視覺舒適性與頂尖效能，以及奢華時尚外觀

## 产品数据

基本資訊	
光源色彩	830 暖白
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
驅動器/供電裝置/變壓器	PSU-E [ 電源 裝置 外部 (PSU)]
內附驅動器	是
光學裝置類型	多面體反射鏡光束角度 60°
光學護蓋/鏡頭類型	反射罩
控制介面	-
接線	PIP [ 推入式 連接器 和推力釋放]
保護等級 IEC	CLIII (II)
灼熱絲測試	650/30 [ Temperature 650 °C, duration 30 s]
易燃性標誌	F [ F]
CE 標誌	CE
保固期	3 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	34
LED engine type	LED
運作和電氣	
輸入電壓	220-240 V
輸入頻率	50 或 60 Hz

湧入電流	5.2 A
湧入時間	0.23 ms
功率因數 (最小)	0.9
控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
外罩材質	Aluminum die-cast
反射罩材質	Polycarbonate aluminum coated
光學裝置材質	Polycarbonate
光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate
固定材質	Steel
光學護蓋/鏡頭表層	Textured
總長度	0 mm
總寬度	0 mm
總高度	90 mm
總直徑	137 mm
色彩	WH-BK

# LuxSpace G4

## 應用

防水防塵規範代碼 IP54/20 [ Dust accumulation protected, splash-proof/finger protected]

機械衝擊保護碼 IK03 [ IK03]

## 初始性能

初始光通量 680 lm

光通量容限 +/-10%

初始 LED 燈具效率 103 lm/W

初始腐蝕性色溫 3000 K

初始演色性指數 >80

初始輸入功率 6.6 W

用電量容限 +/-10%

## 耐久性能

平均使用時間 L70B50 50000 h

平均使用時間 L80B50 50000 h

平均使用時間 L90B50 21000 h

## 適用條件

環境溫度範圍 -20 to +40 °C

最高調光等級 Not applicable

## 產品參數

完整產品碼 911401549541

訂購產品名稱 DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM

訂購代碼 911401549541

分子 - 各件數量 1


分子 - 每一外盒內件數 1

材質編號(12NC) 911401549541

淨重 (件) 0.499 kg



## 二维绘图



DN58XB/DN59XB

