



LuxSpace G4

DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM

LuxSpace G4, 18 W, 2040 lm, 4000 K, DALI, Refletor facetado com ângulo de foco de 60°, Texturizado, Proteção contra toques; proteção contra o acúmulo de poeira, à prova de respingos


O LuxSpace Gen4 é a nova linha de luminária de LED que combina conforto e desempenho de ponta.

Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Fonte de luz substituível	N	Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Número de unidades de equipamento	Unidade	Tipo de ótica	Refletor facetado com ângulo de foco de 60°
Driver incluído	Sim	Tipo de acessório de difusor ótico	Refletor
Light source engine type	LED	Dados elétricos e de operação	
Marca CE	Marca CE	Tensão de entrada	220 a 240 V
Período de garantia	3 anos	Line Frequency	50 or 60 Hz
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Corrente de irrupção	20,4 A
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s	Tempo de irrupção	0,195 ms
Compatível com EU RoHS	Sim	Consumo de energia	18 W
Dados técnicos de luz		Fator de potência (fração)	0.9
Fluxo luminoso	2.040 lm	Conexão	Conector de 3 polos compatível com Wieland/Adels e 2 sinais de controle de 2 polos para regulação de luz
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	24
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	113 lm/W		

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Driver/unidade de potência/ transformador	Fonte de alimentação externa (Ligado/Desligado)
Interface de controle	DALI
Emissão de luz constante	N
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Material refletor	Alumínio e policarbonato
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco e preto
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Texturizado
Comprimento geral	0 mm
Largura total	0 mm
Altura geral	130 mm
Diâmetro total	212 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	130 x 0 x 0 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20/54 [Proteção contra toques; proteção contra o acúmulo de poeira, à prova de respingos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]

Desenho dimensional



Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Taxa de falhas do controlador a 5000 h	1 %
Vida útil média L70B50	50.000 hora(s)
Vida útil média L80B50	50.000 hora(s)
Vida útil média L90B50	21.000 hora(s)
Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	1%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM
Nome do produto completo	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM
Full EOC	911401551041
Descrição do código local	Luminária LED- DN591BLED20840PSD200WHWBWP
Código de encomenda	911401551041
Nº do material (12NC)	911401551041
Código local	911401551041
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

