



Coreline tempo cỡ nhỏ

BVP110 LED42/NW A

Coreline tempo cỡ nhỏ, 4200 lm, 38 W, Trắng trung tính, Bất đối xứng, 39° x 96°, Cấp an toàn I, Giá neo tùy chỉnh được

CoreLine tempo cỡ nhỏ là dòng đèn pha hiệu suất cao được thiết kế để thay thế nâng cấp 1:1 cho công nghệ truyền thống, mà vẫn giữ nguyên hệ thống lắp đặt điện và cột đèn. Bộ đèn này có mức tiêu thụ điện năng thấp hơn và cần ít vốn đầu tư hơn so với các hệ thống lắp đặt truyền thống. Số tùy chọn giới hạn giúp bạn dễ dàng tìm được lựa chọn thay thế với độ rọi tương đương. Bộ đèn CoreLine tempo cỡ nhỏ dễ lắp đặt cung cấp độ rọi đáp ứng được nhiều lĩnh vực ứng dụng và đi kèm với cả chóa quang học đối xứng và bất đối xứng hiệu suất cao.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Mã dòng bóng đèn	LED42 [LED module 4200 lm]
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Ghi chú	*-Theo hướng dẫn từ tổ chức Chiếu sáng châu Âu (Lighting Europe) “Đánh giá hiệu suất của bộ đèn dùng bóng đèn LED – Tháng 1/2018”: về mặt thống kê, không có sự khác biệt nào có liên quan trong hệ số duy trì quang thông giữa B50 và loại khác, ví dụ như B10. Do đó, giá trị tuổi thọ hữu ích trung bình (B50) cũng tương ứng với giá trị B10.
Loại nguồn sáng	LED
Công nghệ chiếu sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất
Dấu CE	Dấu CE

Thời hạn bảo hành	5 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Dấu ENEC	-
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30 giây
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Tỷ số ánh sáng phát ra hướng lên	88
Quang thông	4.200 lm
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	0°
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	0°
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	111 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Màu sắc nguồn sáng	Trắng trung tính

Coreline tempo cỡ nhỏ

Kiểu chụp quang học	Kính phẳng
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	39° x 96°
Loại quang học ngoài trời	Bất đối xứng

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	5 A
Thời gian khởi động	0,06 ms
Mức tiêu thụ điện	38 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.98
Kết nối	Đầu nối ngoài
Cáp	Cáp 0,5 m có đầu nối
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	95

Nhiệt độ

Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +35°C
---------------------------	---------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu đèn phản chiếu	Acrylate
Vật liệu chóa quang học	Acrylate
Vật liệu chụp quang học	Thủy tinh
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Nhôm và xám
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Hình dạng chụp quang học	Đẹt
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	285 mm
Chiều rộng tổng thể	254 mm
Chiều cao tổng thể	52 mm
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,052 m²

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	52 x 254 x 285 mm
-------------------------------	-------------------

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J chống phá hoại]
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của bộ đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Nguy cơ quang sinh	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.374, 0.369) SDCM <5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở mức tuổi thọ hữu ích trung bình 75.000 giờ	7,5 %
Hệ số duy trì quang thông ở mức tuổi thọ hữu ích trung bình* 75.000 giờ	L80


Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
---------------------------------	-------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BVP110 LED42/NW A
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP110 LED42/NW A
Mã sản phẩm đầy đủ	871016330635300
Mã đơn hàng	911401555231
Số vật liệu (12NC)	911401555231
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163306353
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8710163306353

Bản vẽ kích thước



Coreline tempo cỡ nhỏ

