



GreenSpace Surface mounted

DN397C LED12/865 PSU WH WB GM

GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 6500 K, Sudut berkas cahaya 55°, Buram, Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet

GreenSpace DN397C adalah penawaran terbaru untuk mengakomodasi langit-langit yang sangat tinggi dengan daya penerangan unggul, desain yang kompak, serta keandalan yang baik

Product data


Informasi Umum			
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	120 lm/W
Jumlah unit alat	1 unit	Indeks renderasi warna (CRI)	≥80
Driver tercakup	Ya	Sudut berkas cahaya sumber cahaya	120 °
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Warna sumber cahaya	865 cool daylight
Tanda CE	Tanda CE	Jenis optik	Sudut berkas cahaya 55°
Periode garansi	3 tahun + 2 tahun setelah pendaftaran	Tipe penutup optik	Lensa
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang mudah terbakar	Penyebaran sinar lampu luminer	50°
Tanda ENEC	-	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Sesuai EU RoHS	Ya	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Teknis Lampu		Lonjakan arus	46 A
Flux Cahaya	12.000 lm	Waktu masuk tiba-tiba	440 ms
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Konsumsi Daya	102 W
		Faktor Daya (Fraksi)	0.9
		Koneksi	-

GreenSpace Surface mounted

Kabel	Kabel 0,3 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	11
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polipropilena
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Buram
Panjang keseluruhan	0 mm
Lebar keseluruhan	0 mm
Tinggi keseluruhan	236 mm
Diameter keseluruhan	220 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	236 x 0 x 0 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]	

Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	-
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	0,0013 %
Masa kegunaan median L70B50	50.000 jam
Masa kegunaan median L80B50	34.000 jam
Masa kegunaan median L90B50	15.000 jam
Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Data Produk	
Nama produk pesanan	DN397C LED12/865 PSU WH WB GM
Nama lengkap produk	DN397C LED12/865 PSU WH WB GM
Kode produk lengkap	911401557551
Kode urutan	911401557551
No. Material (12NC)	911401557551
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing



GreenSpace Surface mounted

