



GreenUp 射灯

RS391B LED20/840 PSU-E MB

GreenUp 射灯, 26 W, 840 中性白色, 20°, 手指保护

GreenUp LED 射灯，是一款性价比超高的功能性射灯，运用了全新的光学及结构设计，将产品的光效及体积做到了极致，符合最新的商业设计理念及运用。压铸制作工艺，一体化设计，简洁大方 优化结构设计，突破散热难点，完成小体积的要求。全新透镜设计配合飞利浦 PW CoB 芯片，显色性大于 90，一比一替换传统 CDM 金卤灯，整灯 R9 最高可达 69。单头流明输出，涵盖 1000lm 到 3500lm，可用于各种商照环境，例如购物中心，零售店等。

产品数据

一般信息	
设备组件数	1 个单位
包含的驱动器	否
光源引擎类型	LED
CE 标志	CE 标志
质保期	3 年
可燃性标志	-
ENEC 标志	-
灼热丝测试	温度 600°C，持续时间 30 秒
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
光通量	2,000 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定)(标称)	76.92 lm/W
显色指数 (CRI)	>80
光源光束角度	- °
光源颜色	840 中性白色
光学类型	-
光罩类型	透镜

灯具光束扩散	20°
操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
功耗	26 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	外接连接器
线缆	-
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	-
温度	
环境温度范围	-15 至 +35°C
控制和调光	
可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	电子变压器
控制界面	-
恒定光输出	否

机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
反射镜材料	-
光纤材料	聚甲基丙烯酸甲酯
光罩材料	聚甲基丙烯酸甲酯
固定材料	铝
外壳颜色	白色
光罩外观	纹理
总长度	0 mm
总宽度	0 mm
总高度	79 mm
总直径	124 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	79 x 0 x 0 mm
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
保护等级 IEC	安全等级 II
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

初始色度	SDCM<4
功耗误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
使用寿命中值 L70B50	30,000 小时
申请条件	
最高暗淡级别	不适用
适用于随机开关	否
产品数据	
订单产品名称	RS391B LED20/840 PSU-E MB
完整的产品名称	RS391B LED20/840 PSU-E MB
完整产品代码	911401557831
订购代码	911401557831
材料编号 (12NC)	911401557831
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

二维绘图

