



Модель для поверхностного монтажа **GreenSpace**

DN397C LED12/840 PSD WH MB GM

Power supply unit – Beam angle 30° – Линза – 30°

GreenSpace DN397C — это новый продукт, приспособленный для очень высоких потолков, который отличается высокой эффективностью, компактным дизайном и надежностью

Данные о продукции

Общая информация	
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	30 [Beam angle 30°]
Тип оптического плафона / линзы	Линза
Распределение света светильника	30°
Интерфейс управления	DALI
Соединение	–
Кабель	Кабель 0,5 м без штекера
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с

Знак пожароопасности	FF [For mounting on easy flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	–
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	8
LED engine type	LED

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	53 A
Время пуска	300 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9


Модель для поверхностного монтажа GreenSpace

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Полипропилен
Материал фиксации	Сталь
Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая длина	0 mm
Общая ширина	0 mm
Общая высота	361 mm
Общий диаметр	220 mm
Цвет	White
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	12000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	120 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K

Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	-
Начальная входная мощность	102 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Медианный полезный срок службы L70B50	50000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	36000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	17000 h
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	1%
Подходит для случайного переключения	No
Данные об изделии	
Полный код продукта	911401558051
Название продукта для заказа	DN397C LED12/840 PSD WH MB GM
Код заказа	911401558051
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401558051
Вес нетто (шт.)	5,899 kg



Чертеж размеров



DN397C GreenSpace

Модель для поверхностного монтажа GreenSpace

