



GreenPerform Highbay Elite

BY718P LED100/NW PSU WB NCH

GreenPerform Highbay Elite, 68 W, 10000 lm, 4000 K, 90°

GreenPerform Highbay Elite 是高棚灯具系列的最新创新产品，适用于高天花板和工业应用。独特的无翼设计因其美学魅力获得了 2019 年 iF 设计奖和 2019 年红点设计奖。但这种多功能灯具也提供了丰富的实用功能，包括高光线质量、高节能、价格合理的长寿命，并提供各种各样的光学和照明包。Green Perform Highbay Elite 灯具提供与基于物联网的系统 and 软件应用程序（包括 Interact Pro 系统）的高级互联选项。如果您正在寻找一个“装后无忧”的强大且可靠的解决方案与互联优势，Green Perform Highbay Elite 是明智的选择。

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	1 个单位
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
CE 标志	CE 标志
质保期	3 年
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
ENEC 标志	-
灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 30 秒
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
光通量	10,000 lm
相关色温（标称）	4000 K
光效（额定）（标称）	145 lm/W

显色指数 (CRI)	>80
光源颜色	840 中性白色
光学类型	对称
光罩类型	透镜
灯具光束扩散	90°
操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
侵入电流	54 A
侵入时间	0.65 ms
功耗	68 W
功率系数（小数）	0.95
线缆	电缆 0.3 米不带插头
MCB 上的产品数量（16A 类型 B）	6

GreenPerform Highbay Elite

温度	
环境温度范围	-30 至 +50°C
控制和调光	
可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)
控制界面	-
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
反射镜材料	-
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
外壳颜色	灰色
光罩外观	磨砂
总高度	95 mm
总直径	385 mm
审批和申请	
IP 等级	IP65 [防灰尘渗透，防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防破坏型]
保护等级 IEC	安全等级 I

初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
使用寿命中值 L70B50	75,000 小时
申请条件	
最高暗淡级别	不适用
适用于随机开关	否
产品数据	
订单产品名称	BY718P LED100/NW PSU WB NCH
完整的产品名称	BY718P LED100/NW PSU WB NCH
完整产品代码	911401573451
订购代码	911401573451
材料编号 (12NC)	911401573451
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

二维绘图

