



# Tango G3 – BVP38x

## BVP383 LED375/WW 310W 220–240V SWB GM

Tango G3 – BVP38x, 37500 lm, 310 W, Branco quente 730, Classe de segurança I

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

### Dados do produto

|                                          |                   |                                           |                          |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Informações gerais</b>                |                   | <b>Tipo de acessório de difusor ótico</b> |                          |
| Driver incluído                          | Sim               | Microlente óptica de policarbonato        |                          |
| Lighting Technology                      | LED               |                                           |                          |
| Marca CE                                 | Marca CE          |                                           |                          |
| <b>Dados técnicos de luz</b>             |                   | <b>Dados elétricos e de operação</b>      |                          |
| Fluxo luminoso                           | 37.500 lm         | Tensão de entrada                         | 220 a 240 V              |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 3000 K            | Line Frequency                            | 50 or 60 Hz              |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 123 lm/W          | Consumo de energia                        | 310 W                    |
| Color rendering index (CRI)              | >70               | Fator de potência (fração)                | 0.9                      |
| Cor da fonte de luz                      | Branco quente 730 | Conexão                                   | Cabos/fios suspensos     |
|                                          |                   | Cabo                                      | Cabo de 0,5 m sem plugue |

Tango G3 - BVP38x

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatura                                 |                                                                 |
| Intervalo de temperatura ambiente           | -40 a 50 °C                                                     |
| Controles e dimerização                     |                                                                 |
| Regulável                                   | Não                                                             |
| Interface de controle                       | -                                                               |
| Dados mecânicos e de compartimento          |                                                                 |
| Material do compartimento                   | Alumínio fundido                                                |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico    | Polycarbonato                                                   |
| Cor do compartimento                        | Alumínio e cinza                                                |
| Aprovação e aplicação                       |                                                                 |
| Código de proteção de entrada               | IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]                       |
| Proteção/Classe IEC                         | Classe de segurança I                                           |

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Desempenho inicial (compatível com IEC) |                                          |
| Tolerância do fluxo luminoso            | +/-10%                                   |
| Tolerância de consumo de energia        | +/-10%                                   |
| Dados do produto                        |                                          |
| Nome de produto da encomenda            | BVP383 LED375/WW 310W 220-240V SWB GM    |
| Nome do produto completo                | BVP383 LED375/WW 310W 220-240V SWB GM    |
| Full EOC                                | 911401603406                             |
| Descrição do código local               | LuminariaLEDBVP383LED375WW310W220240VSWB |
| Código de encomenda                     | 911401603406                             |
| Nº do material (12NC)                   | 911401603406                             |
| Código local                            | 911401603406                             |
| Numerador —                             | 1                                        |
| Quantidade por embalagem                |                                          |
| Numerador SAP —                         | 1                                        |
| Embalagens por exterior                 |                                          |

