



Tango G3 - BVP38x

BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB GM

Tango G3 - BVP38x, 6500 lm, 50 W, Soğuk beyaz, Simetrik orta genişlikte ışın, 50°, Güvenlik sınıfı I, Ayarlanabilir montaj braketi

Enerji tasarrufu sağlayan Philips Tango G3 LED Projektör Aydınlatması, kapsamlı Alan aydınlatması uygulamaları için ideal çözümdür. LED ışık kaynağını, ısı emicisini ve sürücüyü, dünyaca tanınan güvenlik standartlarına uygun, tek bir kompakt ve dayanıklı muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Gücünü LED teknolojisinden alan bu aydınlatma armatürü üstün performans ve daha uzun ürün ömrü sunarak alan aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşır.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Standart devirme açısı yandan giriş	
Lamba ailesi kodu	-	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	130 lm/W
Sürücü birimi sayısı	-	Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Tertibat dahildir	Evet	Işık kaynağı rengi	Soğuk beyaz
Işık kaynağı motoru türü	LED	Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	50°
CE işareti	CE işareti	Optik sistem türü dış mekan	Simetrik orta genişlikte ışın
Garanti süresi	3 yıl	Çalıştırma ve Elektrik	
Alev alma işareti	-	Giriş Voltajı	220-240 V
ENEC işareti	-	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
EU RoHS ile uyumludur	Hayır	Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Işık Teknik Ayrıntıları		Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Işık Akısı	6.500 lm	Bitiş CLO güç tüketimi	- W
Standart eğim açısı üstten montaj	-	Güç Tüketimi	50 W

Tango G3 - BVP38x

Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Kablo	Fişsiz 1,5 m kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	-

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Alüminyum ve gri
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak şekli	-
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Toplam uzunluk	500 mm
Genel genişlik	84 mm
Genel yükseklik	349 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,12 m²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	349 x 84 x 500 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
------------------------------	--

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	15 kV diferansiyel moduna ve 15 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
-------------------	-------------------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM<=7
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	Yok
-----------------------	-----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB GM
Tam ürün adı	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB GM
Tam ürün kodu	871016334414000
Sipariş kodu	34414000
Malzeme No. (12NC)	911401608505
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163344140
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8710163344140

