



Tango G3 – BVP38x

BVP381 LED65/NW 50W 220–240V SWB GM

Tango G3 – BVP38x, 6500 lm, 50 W, Neutral White, Cahaya lebar simetris, 85° x 85°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

Lampu tebar cahaya hemat energi Tango G3 LED merupakan solusi ideal untuk beragam aplikasi pencahayaan area. Lampu ini menyatukan sumber cahaya LED, sistem optik, peredam panas, dan driver menjadi satu housing kompak dan kukuh yang memenuhi standar keamanan global. Peredam panas yang didesain khusus menggabungkan estetika dan fungsi untuk menjamin keandalan yang bagus. Memanfaatkan teknologi LED, lampu ini memberikan performa superior dan masa pakai lama, mengantar pencahayaan area ke tingkatan lanjut.

Product data

Informasi Umum			
Kode kelompok lampu	-	Sudut kemiringan standar tiang	-
Sumber cahaya yang dapat diganti	Ya	Sudut kemiringan standar entri samping	-
Jumlah unit alat	-	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Driver tercakup	Ya	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	130 lm/W
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Indeks renderasi warna (CRI)	70
Teknologi Pencahayaan	LED	Warna sumber cahaya	Neutral White
Tanda CE	Tanda CE	Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat
Periode garansi	3 tahun	Penyebaran sinar lampu luminer	85° x 85°
Tanda dapat menyala	-	Jenis optik di luar ruangan	Cahaya lebar simetris
Tanda ENEC	-		
Sesuai EU RoHS	Tidak		
Teknis Lampu		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Flux Cahaya	6.500 lm	Tegangan Masuk	220–240 V
		Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
		Konsumsi daya awal CLO	- W
		Konsumsi daya CLO rata-rata	- W

Tango G3 - BVP38x

Konsumsi daya akhir CLO	- W
Konsumsi Daya	50 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 1,5 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	-

Suhu

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Aluminium abu-abu
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Bentuk penutup optik	-
Lapisan penutup optik	Buram
Panjang keseluruhan	500 mm
Lebar keseluruhan	84 mm
Tinggi keseluruhan	349 mm
Area proyeksi efektif	0,12 m²
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	349 x 84 x 500 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	Tingkat perlindungan lonjakan arus lumener hingga mode diferensial 15 kV dan mode umum 15 kV
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<=7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
------------------------	---------------

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SWB GM
Nama lengkap produk	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SWB GM
Kode produk lengkap	871016334418800
Kode urutan	911401608605
No. Material (12NC)	911401608605
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163344188
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8710163344188

