



Tango G3 – BVP38x

BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB GM

Tango G3 – BVP38x, 13000 lm, 100 W, Ánh sáng trắng mát, Chùm sáng trung bình đối xứng, 50°, Cấp an toàn I, Giá neo tùy chỉnh được

Đèn pha Tango G3 LED tiết kiệm điện của Philips là giải pháp chiếu sáng lý tưởng cho nhiều loại ứng dụng chiếu sáng sân bãi. Bộ đèn kết hợp nguồn sáng LED, hệ thống quang học, tản nhiệt và bộ điều khiển vào trong một vỏ nhỏ gọn, chắc chắn, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được công nhận toàn cầu. Bộ tản nhiệt được thiết kế đặc biệt vừa có tính thẩm mỹ lại vừa đảm bảo công năng ổn định tuyệt vời. Sử dụng công nghệ LED, bộ đèn này mang đến hiệu suất vượt trội và tuổi thọ cao hơn, đưa chiếu sáng sân bãi lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	
Mã dòng bóng đèn	-	-	
Nguồn sáng có thể thay thế	Có	Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	
Số lượng bộ điều khiển	-	-	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	
Loại nguồn sáng	LED	5700 K	
Công nghệ chiếu sáng	LED	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	
Dấu CE	Dấu CE	130 lm/W	
Thời hạn bảo hành	3 năm	Chỉ số hoàn màu (CRI)	
Ký hiệu tính dễ cháy	-	70	
Dấu ENEC	-	Màu sắc nguồn sáng	
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Không	Ánh sáng trắng mát	
Thông tin kỹ thuật về đèn		Kiểu chụp quang học	
Quang thông	13.000 lm	Thấu kính micro Polycarbonate	
		Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	
		50°	
		Loại quang học ngoài trời	
		Chùm sáng trung bình đối xứng	
		Vận hành và điện	
		Điện áp đầu vào	
		220-240 V	
		Tần số dòng	
		50 or 60 Hz	
		Mức tiêu thụ điện CLO ban đầu	
		- W	
		Mức tiêu thụ điện CLO trung bình	
		- W	

Tango G3 - BVP38x

Mức tiêu thụ điện CLO cuối	- W
Mức tiêu thụ điện	100 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 1,5 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-

Nhiệt độ

Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
---------------------------	---------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu vỏ đèn	Nhôm và xám
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Hình dạng chụp quang học	-
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Chiều dài tổng thể	500 mm
Chiều rộng tổng thể	84 mm
Chiều cao tổng thể	349 mm
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,12 m²
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	349 x 84 x 500 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J chống phá hoại]
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của bộ đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 15 kV và chế độ dây-dất 15 kV
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuần thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM<=7
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Điều kiện ứng dụng

Độ mờ tối đa	Không áp dụng
--------------	---------------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB GM
Mã sản phẩm đầy đủ	871016334420100
Mã đơn hàng	911401609105
Số vật liệu (12NC)	911401609105
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163344201
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8710163344201

