



Tango G3 – BVP38x

BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM

Tango G3 – BVP38x, 26000 lm, 200 W, Blanco cálido, Haz de luz medio asimétrico, 40° x 80°, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, esta luminario ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Información general		Información técnica sobre la luz	
Código de la línea de lámparas	-	Flujo luminoso	26.000 lm
Fuente de luz reemplazable	Sí	Ángulo de inclinación estándar post-top	-
Cantidad de unidades de equipos	-	Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
Controlador incluido	Sí	Temperatura de color correlacionada	3000 K
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	130 lm/W
Lighting Technology	LED	Índice de producción de color (IRC)	70
Marca CE	Marca CE	Color de la fuente de luz	Blanco cálido
Período de garantía	3 años	Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Marca de inflamabilidad	-	Ampliación de haz de luz de la luminaria	40° x 80°
Marca ENEC	-	Tipo óptico para exterior	Haz de luz medio asimétrico
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	No		

Tango G3 – BVP38x

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía de CLO inicial	- W
Consumo de energía de CLO inicial	- W
Consumo de energía final de CLO	- W
Consumo de energía	200 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 1.5 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material del reflector	-
Material óptico	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Aluminio y gris
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Forma de cubierta/lente óptico	-
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado
Longitud total	500 mm
Ancho total	97 mm
Altura total	498 mm

Área proyectada efectiva	0,17 m²
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	498 x 97 x 500 mm


Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Protección contra sobretensión (común/ diferencial)	La protección contra sobretensión del luminario a nivel de un modo diferencial de 15 kV y 15 kV de modo normal
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM<=7
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación	
Nivel de regulación máximo	No aplica

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM
Nombre del producto completo	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM
Full EOC	911401611605
Código del pedido	911401611605
N.º de material (12NC)	911401611605
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones



Tango G3 - BVP38x

