



Tango G3 – BVP38x

BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB GM

Tango G3 – BVP38x, 50600 lm, 390 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Đèn pha Tango G3 LED tiết kiệm điện của Philips là giải pháp chiếu sáng lý tưởng cho nhiều loại ứng dụng chiếu sáng sân bãi. Bộ đèn kết hợp nguồn sáng LED, hệ thống quang học, tản nhiệt và bộ điều khiển vào trong một vỏ nhỏ gọn, chắc chắn, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được công nhận toàn cầu. Bộ tản nhiệt được thiết kế đặc biệt vừa có tính thẩm mỹ lại vừa đảm bảo công năng ổn định tuyệt vời. Sử dụng công nghệ LED, bộ đèn này mang đến hiệu suất vượt trội và tuổi thọ cao hơn, đưa chiếu sáng sân bãi lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	50.600 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	134 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Màu sắc nguồn sáng	740 trắng trung tính
Kiểu chụp quang học	Thấu kính micro Polycarbonate
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz

Mức tiêu thụ điện	390 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 0,5 m không có phích cắm
Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate

Tango G3 - BVP38x

Màu vỏ đèn	Nhôm và xám
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J chống phá hoại]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB GM
Mã sản phẩm đầy đủ	911401612506
Mã đơn hàng	911401612506
Số vật liệu (12NC)	911401612506
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

