

# Tango G3 - BVP38x

## BVP384 LED528/840 490W 220-240V SMB GM

Tango G3 - BVP38x, 52800 lm, 490 W, Branco neutro 840, Classe de segurança I

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

### Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---|
| **Driver incluído** | Sim |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Marca CE** | Marca CE |

| Dados técnicos de luz | |
|---|---|
| **Fluxo luminoso** | 52.800 lm |
| **Temperatura de cor correlacionada (Nom.)** | 4000 K |
| **Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)** | 109 lm/W |
| **Color rendering index (CRI)** | >80 |
| **Cor da fonte de luz** | Branco neutro 840 |
| **Tipo de acessório de difusor ótico** | Microlente óptica de policarbonato |

| Dados elétricos e de operação | |
|---|---|
| **Tensão de entrada** | 220 a 240 V |
| **Line Frequency** | 50 or 60 Hz |
| **Consumo de energia** | 490 W |
| **Fator de potência (fração)** | 0.9 |
| **Conexão** | Cabos/fios suspensos |
| **Cabo** | Cabo de 0,5 m sem plugue |
| **Número de produtos em MCB de 16 A tipo B** | - |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Intervalo de temperatura ambiente** | -40 a 50 °C |

| Controles e dimerização | |
|---|---|
| **Regulável** | Não |
| **Interface de controle** | - |

# Tango G3 - BVP38x


| Dados mecânicos e de compartimento | |
|---|---|
| **Material do compartimento** | Alumínio fundido |
| **Tipo de acessório de lente/difusor ótico** | Policarbonato |
| **Cor do compartimento** | Alumínio e cinza |

| Aprovação e aplicação | |
|---|---|
| **Código de proteção de entrada** | IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos] |
| **Código de proteção mecânica contra impactos** | IK08 [5 J com proteção contra vandalismo] |
| **Proteção/Classe IEC** | Classe de segurança I |

| Desempenho inicial (compatível com IEC) | |
|---|---|
| **Tolerância do fluxo luminoso** | +/-10% |
| **Tolerância de consumo de energia** | +/-10% |

| Dados do produto | |
|---|---|
| **Nome de produto da encomenda** | BVP384 LED528/840 490W 220-240V SMB GM |
| **Nome do produto completo** | BVP384 LED528/840 490W 220-240V SMB GM |
| **Full EOC** | 911401618206 |
| **Descrição do código local** | Lumiaria LED BVP384 LED528/840 490W SMB |
| **Código de encomenda** | 911401618206 |
| **Nº do material (12NC)** | 911401618206 |
| **Código local** | 911401618206 |
| **Numerador — Quantidade por embalagem** | 1 |
| **Numerador SAP — Embalagens por exterior** | 1 |

## Desenho dimensional




© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.