



CoreLine Downlight

DN140B LED20S/840 WR IA1

CoreLine Downlight, 22 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, Interruptor, Interact Ready, Refletor branco, Fosco, IP20

A família CoreLine Downlight foi concebida para substituir as soluções de iluminação descendente convencionais de fluorescência compacta. A sua atrativa relação qualidade-preço ajuda os clientes a realizar a mudança para LED. Estas luminárias criam um efeito de iluminação natural para uso em aplicações de iluminação geral. Oferecem ainda poupanças de energia instantâneas e têm uma vida útil muito mais prolongada, o que as torna numa solução amiga do ambiente. São fáceis de instalar, graças ao seu tamanho de corte standard e conectores de encaixe.

Dados do produto

Informações gerais		Escala de valor		Performance	
Fonte de luz substituível	Não	Controlo incorporado		Sensor Interact SNS210	
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Marca CE		Sim	
Driver incluído	Sim	Período de garantia		5 anos	
Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção luminária entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.				
Código da família de produtos	DN140B [Coreline Downlight Gen4]	Marca de inflamabilidade		Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	
Conectividade	Interact Ready	Marca ENEC		-	
Tecnologia de iluminação	LED	Teste de resistência do cabo		Temperatura 850 °C, duração 5 s	
		Em conformidade com RoHS da UE		Sim	
Caraterísticas técnicas da luz					
		Fluxo Luminoso		2.200 lm	
		Temperatura de cor correlacionada		4000 K	
		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)		100 lm/W	
		Color rendering index (CRI)		≥80	

CoreLine Downlight

Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Tipo de ótica	-
Difusão do feixe de luz da luminária	90°
Classificação de encandeamento unificada CEN	25

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	- W W
Consumo médio de energia CLO	- W W
Consumo de energia CLO final	- W
Corrente de irrupção	12 A
Tempo de irrupção	0.25 ms
Consumo de Energia	22 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe e gancho
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	24

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
---	--------------

Controlos e regulação

Regulável	Sim
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação com interface SystemReady, Interact Ready
Interface de controlo	Interruptor
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Polycarbonato
Material refletor	Polycarbonato
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Fosco
Acabamento do refletor	Refletor branco

Comprimento global	0 mm
Largura total	0 mm
Altura total	108 mm
Diâmetro global	216 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	108 x 0 x 0 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.380,0.377) SDCM≤5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do driver a 5000 h	1 %
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L70

Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	1%
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DN140B LED20S/840 WR IA1
Nome do produto completo	DN140B LED20S/840 WR IA1
Código do produto completo	871016332613900
Código de encomenda	32613900
N.º material (12NC)	911401634305
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8710163326139
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8710163326139

CoreLine Downlight

Desenho dimensional

