



Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SWB GM

Tango G3 - BVP38x, 60000 lm, 500 W, Branco neutro 740, Simétrico, 30° x 80°, Classe de segurança I, Suporte de montagem ajustável

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto


Informações gerais		Dados técnicos de luz	
Código da família das lâmpadas	-	Fluxo luminoso	60.000 lm
Fonte de luz substituível	Sim	Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Número de unidades de equipamento	-	Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Driver incluído	Sim	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Light source engine type	LED	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	120 lm/W
Lighting Technology	LED	Color rendering index (CRI)	70
Marca CE	-	Cor da fonte de luz	Branco neutro 740
Período de garantia	3 anos	Tipo de acessório de difusor ótico	Micro lente óptica de policarbonato
Marca de inflamabilidade	-		
Marca ENEC	-		
Compatível com EU RoHS	N		

Tango G3 – BVP38x

Propagação do feixe de luz da luminária	30° x 80°
Tipo óptico ao ar livre	Simétrico
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Corrente de irrupção	153 A
Tempo de irrupção	0,585 ms
Consumo de energia	500 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 1,5 m sem plugue
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	-
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Material refletor	-
Material de óptica	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	-

Tipo de acessório de lente/difusor ótico	-
Comprimento geral	593 mm
Largura total	678 mm
Altura geral	133 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	133 x 678 x 593 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 15 kV e o modo comum de 15 kV
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	7 SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SWB GM
Nome do produto completo	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SWB GM
Full EOC	911401666105
Descrição do código local	Luminária LED BVP384600NW500W220VSWBGM
Código de encomenda	911401666105
Nº do material (12NC)	911401666105
Código local	911401666105
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

Desenho dimensional



Tango G3 - BVP38x



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 29 – Dados sujeitos a alteração