




Tango G2 LED

BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWB

Tango G2 LED, 28000 лм, 280 В, Нейтральный белый 740, Асимметричный широкий световой пучок, 40° x 95°, Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

Данные о продукции

Общая информация			
Сменный источник света	Да	Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/Вт
Драйвер в комплекте	Да	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Тип светогенератора	LED	Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Осветительная технология	LED	Тип оптической крышки	Стекланный
Маркировка CE	Маркировка CE	Светораспределение светильника	40° x 95°
Гарантийный период	3 года	Тип оптики для размещения вне зданий	Асимметричный широкий световой пучок
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Светоотдача	28 000 лм	Входное напряжение	220-240 Вт
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К	Частота сети	50 or 60 Hz
		Энергопотребление	280 В
		Коэффициент мощности (доля)	0.95

Tango G2 LED

Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 1,5 м без вилки

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +45 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Оптический материал	Полиметилметакрилат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Алюминий и серый
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	Плоский
Общая длина	480 мм
Общая ширина	655 мм
Общая высота	60 мм
Эффективная площадь проекции	0,25 м²
Размеры (высота х ширина х глубина)	60 x 655 x 480 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
----------------------------------	--

Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
--	------------------------

Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 10 кВ в дифференциальном режиме и до 10 кВ в синфазном режиме
---	---

Класс защиты IEC	Класс безопасности I
------------------	----------------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<=7
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWB
Полное название продукта	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWB
Полный код продукта	911401671202
Код заказа	911401671202
Материал № (12NC)	911401671202
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



Tango G2 LED

