



Tango G3 – BVP38x

BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB

Tango G3 – BVP38x, 36000 lm, 320 W, Blanco frío, Haz de luz estrecho, 13°, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, este luminario ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Información general		Ampliación de haz de luz de la luminaria	
Fuente de luz reemplazable	Sí	Tipo óptico para exterior	Haz de luz estrecho
Controlador incluido	Sí	Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Voltaje de entrada	220-240 V
Lighting Technology	LED	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Marca CE	-	Consumo de energía	320 W
Período de garantía	3 años	Factor de potencia (fracción)	0.95
Información técnica sobre la luz		Conexión	Cables y guías flotantes
Flujo luminoso	36.000 lm	Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe
Temperatura de color correlacionada	5700 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	110 lm/W	Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Índice de producción de color (IRC)	70		
Color de la fuente de luz	Blanco frío		
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato		

Tango G3 - BVP38x

Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material óptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Aluminio y gris
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Acabado de cubierta/lente óptico	Satinado
Longitud total	591 mm
Ancho total	114 mm
Altura total	603 mm
Área proyectada efectiva	0,29 m²
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	603 x 114 x 591 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Protección contra sobretensión (común/ diferencial)	La protección contra sobretensión del luminario a nivel de un modo diferencial de 10 kV y 10 kV de modo normal
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM<=7
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB
Nombre del producto completo	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB
Full EOC	911401680903
Código del pedido	911401680903
N.º de material (12NC)	911401680903
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

