



Tango G3 - BVP38x

BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB

Tango G3 - BVP38x, 36000 lm, 320 W, Branco frio, Feixe estreito, 13°, Classe de segurança I, Suporte de montagem ajustável

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto

Informações gerais		Cor da fonte de luz	
Fonte de luz substituível	Sim	Branco frio	
Driver incluído	Sim	Tipo de acessório de difusor ótico	
Light source engine type	LED	Microlente óptica de policarbonato	
Lighting Technology	LED	Propagação do feixe de luz da luminária	
Marca CE	-	13°	
Período de garantia	3 anos	Tipo óptico ao ar livre	
Dados técnicos de luz		Feixe estreito	
Fluxo luminoso	36.000 lm	Dados elétricos e de operação	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5700 K	Tensão de entrada	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	110 lm/W	Line Frequency	
Color rendering index (CRI)	70	Consumo de energia	
		320 W	
		Fator de potência (fração)	
		0.95	
		Conexão	
		Cabos/fios suspensos	
		Cabo	
		Cabo de 0,5 m sem plugue	

Tango G3 - BVP38x

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Interface de controle	-
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Material de óptica	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosca
Comprimento geral	591 mm
Largura total	114 mm
Altura geral	603 mm
Área projetada efetiva	0,29 m²
Dimensões (altura x largura x profundidade)	603 x 114 x 591 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]

Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 10 kV e o modo comum de 10 kV
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	SDCM<=7
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB
Nome do produto completo	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB
Full EOC	911401680903
Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP383LED360CW320W220NB
Código de encomenda	911401680903
Nº do material (12NC)	911401680903
Código local	911401680903
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

