



Tango G3 - BVP38x

BVP383 LED243/WW 240W 220-240V NB

Tango G3 - BVP38x, 24300 lm, 240 W, Branco quente, Feixe estreito, 13°, Classe de segurança I, Suporte de montagem ajustável

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto

Informações gerais			
Fonte de luz substituível	Sim	Cor da fonte de luz	Branco quente
Driver incluído	Sim	Tipo de acessório de difusor ótico	Micro lente óptica de policarbonato
Light source engine type	LED	Propagação do feixe de luz da luminária	13°
Lighting Technology	LED	Tipo óptico ao ar livre	Feixe estreito
Marca CE	-	Dados elétricos e de operação	
Período de garantia	3 anos	Tensão de entrada	220-240 V
Dados técnicos de luz		Line Frequency	50 or 60 Hz
Fluxo luminoso	24.300 lm	Consumo de energia	240 W
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K	Fator de potência (fração)	0.95
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100 lm/W	Conexão	Cabos/fios suspensos
Color rendering index (CRI)	70	Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue

Tango G3 - BVP38x

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Interface de controle	-
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Material de óptica	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	591 mm
Largura total	114 mm
Altura geral	603 mm
Área projetada efetiva	0,29 m²
Dimensões (altura x largura x profundidade)	603 x 114 x 591 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]

Código de proteção mecânica contra impactos	
Surge Protection (Common/Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 10 kV e o modo comum de 10 kV
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	SDCM<=7
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP383 LED243/WW 240W 220-240V NB
Nome do produto completo	BVP383 LED243/WW 240W 220-240V NB
Full EOC	911401683803
Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP383LED243WW240W220NB
Código de encomenda	911401683803
Nº do material (12NC)	911401683803
Código local	911401683803
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

