



LED Bollard II

BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043

LED module 340 lm, Warmwit, Voedingsunit (aan/uit), 220-240 V

Mensen willen een aangename sfeer scheppen rondom hun gebouw; iets wat de aandacht van bezoekers trekt, hen een goed gevoel geeft en ervoor zorgt dat ze weer willen terugkomen. Ze willen een aantrekkelijke sfeer scheppen met verlichting van optimale kwaliteit tegen minimale kosten. Doordat hij betrouwbare laagvermogen-LED's combineert met een ingebouwde driver levert de robuust ontworpen LED Bollard II een betaalbare LED-oplossing die voldoet aan de eisen van uw landschapsverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	LED3.4 [LED module 340 lm]
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter
Ingebouwde regeling	-
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	3 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	50

Lichtstroom	340 lm
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	34 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>75
Kleur lichtbron	Warmwit
Type lichtkap	Opalen schaal/lichtkap
Bundelspreiding armatuur	-
Optiektype buiten	Symmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	15 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,0011 ms

LED Bollard II

Energieverbruik	10 W
Arbeidsfactor	0.4
Aansluiting	3-polige aansluitunit
Kabel	Kabel zonder stekker, 3-polig
Aantal producten op MCB van 16 A type B	15

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Bedieningsinterface	-
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation material	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Bevestigingsvoorziening	Basisplaat
Vorm optische lichtkap/lens	-
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale hoogte	800 mm
Totale diameter	180 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,077 m²

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Surge Protection (Common/Differential)	4/4 kV
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.47, 0.42) SDCM>5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%


Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	1 %
Levensduur L80B10	25.000 hr

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Volledige productnaam	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Full EOC	871016329888700
Bestelcode	29888700
Materiaalnr. (12NC)	911401692002
Lokale code	151L150WPSU7043
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163298887
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8710163298887

Maatschets



LED Bollard II

