

# 馨程燈帶

## LS160S LED4 927 IP44 L5000

馨程燈帶, 400 lm, 75 lm/W, 927 暖白光, 24 V, 可防止細小金屬絲侵入、防潑水

出色的光效，安裝靈活

### 产品数据

| 一般資訊 | |
|---|---|
| 光源可更換 | 無 |
| 裝置部件數量 | 單位 |
| 內附驅動器 | 無 |
| 照明 source 引擎類型 | LED |
| CE 標誌 | CE 標誌 |
| 保固期 | 3 年 |
| 易燃性標誌 | 用於安裝於通常易燃的表面 |
| 灼熱絲測試 | 溫度 650°C、持續時間 5 秒 |
| 符合歐盟 RoHS 標準 | 是 |

| 照明技術 | |
|---|---|
| 光通量 | 400 lm |
| 相關色彩溫度 (規範) | 2700 K |
| 光效 (額定) (標準) | 75 lm/W |
| 演色性指數 (CRI) | ≥90 |
| 光源的光束角度 | 120 ° |
| 光源色彩 | 927 暖白光 |
| 光學罩類型 | - |
| 燈具光束擴散 | 120° x 120° |

| 運轉與電力 | |
|---|---|
| 輸入電壓 | 24 V |
| 線路頻率 | - Hz |
| 湧入電流 | 35 A |
| 浪湧時間 | 0.32 ms |
| 耗電量 | 4.6 W |
| 功率因數 (比值) | 0 |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | - |

| 溫度 | |
|---|---|
| 環境溫度範圍 | -20 至 +35 °C |

| 控制與調光 | |
|---|---|
| 可調光 | 是 |
| 控制介面 | 動態 DMX |
| 恆光輸出 | 可編程 |

| 機械與外罩 | |
|---|---|
| 光學罩材質 | - |
| 外罩色彩 | 白色 |
| 光學罩表面處理 | - |
| 整體長度 | 5,000 mm |

# 馨程燈帶

| | |
|---|---|
| **整體寬度** | 11 mm |
| **整體高度** | 6 mm |
| **整體直徑** | 0 mm |
| **尺寸 (高 x 寬 x 深)** | 6 x 11 x 5000 mm |

| **認證與應用** | |
|---|---|
| **防水防塵規範 (IP)** | IP44 [可防止細小金屬絲侵入、防潑水] |
| **機械衝擊保護規範** | IK02 [0.2 J 標準] |
| **保護等級 IEC** | - |


| **初始效能 (符合 IEC 標準)** | |
|---|---|
| **光通量容限** | +/-10% |
| **點火色度** | 3 |
| **功耗容差** | +/-10% |

| **長期效能 (符合 IEC 標準)** | |
|---|---|
| **中值使用壽命 L70B50** | 30,000 h |

| **應用條件** | |
|---|---|
| **最高調光等級** | 1% |
| **適合隨機切換** | 無 |

| **產品資料** | |
|---|---|
| **下訂產品名稱** | LS160S LED4 927 IP44 L5000 |
| **完整產品名稱** | LS160S LED4 927 IP44 L5000 |
| **完整產品代碼** | 911401692003 |
| **訂單代碼** | 911401692003 |
| **材質 Nr. (12NC)** | 911401692003 |
| **分子 - 每個包裝的數量** | 1 |
| **分子 - 每一外盒包裝** | 10 |

## 二维绘图




© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。