



SmartBright LED 泛光灯

BVP175 LED142/NW 150W WB GREY CQC

SmartBright LED 泛光灯, 14250 lm, 150 W, 740 中性白色, 30° x 80°, 安全等级 I, 安装支架可调

明晖 LED 投光灯 BVP17x 是一款为显著节能而设计的通用泛光灯，堪称各类泛光应用下的理想解决方案。该产品还为符合相关的性能和安全标准而设计，可为您带来可靠、长久的性能。

产品数据

一般信息		操作和电气	
灯具系列代码	LED142 [LED module 14250 lm]	输入电压	220 至 240 V
可更换光源	否	线频率	50 or 60 Hz
包含的驱动器	是	侵入电流	10.6 A
光源引擎类型	LED	侵入时间	0.066 ms
照明技术	LED	功耗	150 W
CE 标志	CE 标志	功率系数 (小数)	0.9
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面	连接	飞线/电线
灯技术		线缆	电缆 0.6 米不带插头
光通量	14,250 lm	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	17
相关色温 (标称)	4000 K	温度	
光效 (额定)(标称)	95 lm/W	环境温度范围	-40 至 +45°C
显色指数 (CRI)	>70	控制和调光	
光源颜色	740 中性白色	可调光	否
光罩类型	聚碳酸酯反光碗/抗紫外线盖	控制界面	-
灯具光束扩散	30° x 80°	恒定光输出	否

SmartBright LED 泛光灯

机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
光罩材料	聚碳酸酯
外壳颜色	灰色
安装设备	安装支架可调
光罩外形	扁平
光罩外观	磨砂
总长度	340 mm
总宽度	260 mm
总高度	65 mm
有效投射面积	0.1275 m²
尺寸 (高 x 宽 x 深)	65 x 260 x 340 mm
审批和申请	
IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK07 [2 J 强化型]
浪涌保护 (通用/差异)	6/6 kV
保护等级 IEC	安全等级 I
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

初始色度	SDCM<7
功耗误差	+/-10%
申请条件	
最高暗淡级别	不适用
产品数据	
订单产品名称	BVP175 LED142/NW 150W WB GREY CQC
完整的产品名称	BVP175 LED142/NW 150W WB GREY CQC
完整产品代码	694793916872999
订购代码	911401695304
材料编号 (12NC)	911401695304
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6947939168729
计算器 - 每个外包装箱中的包数	3
EAN/UPC - 案例	6947939168903

二维绘图

