



GreenPerform Panel

RC160V LED30S 840 W60L60 PSU

GreenPerform Panel, 110 lm/W, 840 trắng trung tính

GreenPerform Panel là loại Panel mỏng nhất với hiệu suất cao nhất trên thị trường Có hai lựa chọn quang thông với bốn kích thước, 200X1200, 300X1200, 600x600,600x1200 và ba lựa chọn lắp đặt là âm, treo và trần thạch cao.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thời hạn bảo hành	3 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu ENEC	-
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30 giây
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	3.000 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	110 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Góc chiếu của nguồn sáng	- °
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Loại quang	Góc rộng
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp nhựa Polystyrene lỏng trụ

Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	110°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Mức tiêu thụ điện CLO ban đầu	NA W
Mức tiêu thụ điện CLO trung bình	NA W
Dòng khởi động	15,6 A
Thời gian khởi động	206 ms
Mức tiêu thụ điện	28 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Mỗi nối bên trong
Cáp	-
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	114

Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +45°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	-

GreenPerform Panel

Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polystyrene
Vật liệu chụp quang học	Polystyrene
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Chiều dài tổng thể	595 mm
Chiều rộng tổng thể	595 mm
Chiều cao tổng thể	8,3 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	8 x 595 x 595 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-5%
Màu sắc ban đầu	(0.43, 0.40) SDCM<4
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	RC160V LED30S 840 W60L60 PSU
Tên sản phẩm đầy đủ	RC160V LED30S 840 W60L60 PSU
Mã sản phẩm đầy đủ	911401719482
Mã đơn hàng	911401719482
Số vật liệu (12NC)	911401719482
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2

Bản vẽ kích thước

