



UNILinear Flex

BGC301 400LM 3000K L5000

UNILinear Flex, 2000 lm, 21 W, 830 ánh sáng trắng ấm, 110°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...), Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

UNILinear Flex là dòng đèn LED dây chống nước và chống bụi thực sự xuất sắc với thiết kế chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu suất chiếu sáng cao. Nhờ được phủ lớp sơn polyurethane chống tia cực tím và xử lý bằng phương pháp phun keo gắn, sản phẩm này không những đảm bảo độ đồng nhất màu sắc ánh sáng chất lượng cao mà còn bảo vệ sản phẩm ngoài trời khỏi những điều kiện môi trường bên ngoài khắc nghiệt. Có thể sử dụng sản phẩm này trong chiếu sáng trang trí và chiếu sáng dẫn hướng ngoài trời, CRI cao (80) mang lại hiệu suất hoàn màu tuyệt vời.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Mã dòng bóng đèn	-
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Loại nguồn sáng	LED
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Không
Thời hạn bảo hành	3 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	2.000 lm
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K

Quang hiệu (định mức) (Danh định)	95 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Màu sắc nguồn sáng	830 ánh sáng trắng ấm
Kiểu chụp quang học	Không có thấu kính
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	110°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	26 DC V
Tần số dòng	- Hz
Mức tiêu thụ điện	21 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	1
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 1,0 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	60

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn bên ngoài (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...)
Công suất chiếu sáng liên tục	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Silicon
Vật liệu chụp quang học	Ống nhựa dẻo
Màu vỏ đèn	Trong suốt
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Hình dạng chụp quang học	Đẹt
Lớp hoàn thiện chụp quang học	-
Chiều dài tổng thể	5.000 mm
Chiều rộng tổng thể	10 mm
Chiều cao tổng thể	5 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	5 x 10 x 5000 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP68 [Chống bụi xâm nhập, kín nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]

Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	Cấp độ bảo vệ chống đột biến tiêu chuẩn của Philips
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(x=0.4489,y=0.4189) SDCM≤ 5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	10% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BGC301 400LM 3000K L5000
Tên sản phẩm đầy đủ	BGC301 400LM 3000K L5000
Mã sản phẩm đầy đủ	692382862773700
Mã đơn hàng	911401719652
Số vật liệu (12NC)	911401719652
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828610142
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	6923828627737

Bản vẽ kích thước

