



UniLinear Flex IP65

BGC201 400LM 3000K L5000

UniLinear Flex IP65, 2000 lm, 19 W, 830 ánh sáng trắng ấm, 110° x 110°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...), Cấp an toàn III, Cố định kiểu bắt vít Allen

UNILinear Flex IP65 là dòng đèn LED dây chống bụi và chống nước kiểu mới với công nghệ quy trình hiện đại để đảm bảo hiệu suất chiếu sáng. Nhờ được bao bọc bằng ống silicon chống tia cực tím và khe lắp bên trong cho thiết bị PCB LED, bộ đèn này không những đảm bảo hiệu suất chống nước chất lượng cao mà còn đem lại màu ánh sáng đồng nhất, tạo nên hiệu ứng chiếu sáng hấp dẫn. Đây là giải pháp lý tưởng cho chiếu sáng trang trí và chiếu sáng dẫn đường ngoài trời, với nhiều mức quang thông và CCT đa dạng.

Cảnh báo và An toàn

- Không được phép cắt đèn, nếu không sẽ dẫn tới tình trạng không thể chống nước

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Quang hiệu (định mức) (Danh định)	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Chỉ số hoàn màu (CRI)	≥80
Bao gồm bộ điều khiển	Không	Màu sắc nguồn sáng	830 ánh sáng trắng ấm
Loại nguồn sáng	LED	Kiểu chụp quang học	Không có thấu kính
Công nghệ chiếu sáng	LED	Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	110° x 110°
Dấu CE	Dấu CE	Vận hành và điện	
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gấn trên các bề mặt dễ cháy thông thường	Điện áp đầu vào	24 V
Thông tin kỹ thuật về đèn		Tần số dòng	0 Hz
Quang thông	2.000 lm	Mức tiêu thụ điện CLO trung bình	19 W
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-	Mức tiêu thụ điện	19 W
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	1

UniLinear Flex IP65

Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 0,3 m không có phích cắm
Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +45°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...)
Công suất chiếu sáng liên tục	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Silicon
Vật liệu chụp quang học	Ống nhựa dẻo
Màu vỏ đèn	Trong suốt
Thiết bị lắp đặt	Cố định kiểu bắt vít Allen
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	5.050 mm
Chiều rộng tổng thể	10 mm
Chiều cao tổng thể	4,4 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	4 x 10 x 5050 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mức tiết kiệm năng lượng	G

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Số đăng ký EPREL	733245
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)	
Dung sai quang thông	+/-15%
Màu sắc ban đầu	SDCM≤ 5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	0% (kỹ thuật số)
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BGC201 400LM 3000K L5000
Tên sản phẩm đầy đủ	BGC201 400LM 3000K L5000
Mã sản phẩm đầy đủ	692382862986199
Mã đơn hàng	911401720172
Số vật liệu (12NC)	911401720172
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828629861
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	6923828629991

Bản vẽ kích thước

