PHILIPS

Lighting



Greenspace Flex

RS378B MR16 D102 R-R FX D

Accessory, Greenspace Flex

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。

产品数据

一般資訊	
裝置部件數量	單位
內附驅動器	無
照明 source 引擎類型	-
配件色彩	深灰色
CE 標誌	-
保固期	3 年
易燃性標誌	-
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	溫度 600°C、持續時間 30 秒
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
相關色彩溫度 (規範)	-
演色性指數 (CRI)	>90
光源的光束角度	- °
光源色彩	-
光學類型	-
光學罩類型	-
燈具光束擴散	-

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	10 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	外部連接器
鎖線	-
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-

溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電子變壓器
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	鋁合金
反光器材質	-
光學材料	聚乙烯甲基丙烯酸酯

Greenspace Flex

光學罩材質	-
固定材料	鋁
外罩色彩	深灰色
光學罩表面處理	-
整體長度	0 mm
整體寬度	0 mm
整體高度	114 mm
整體直徑	115 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	114 x 0 x 0 mm
材質	鋁色

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK04 [0.5 J 標準以上]
保護等級 IEC	安全等級 II


初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)	
中值使用壽命 L80B50	50,000 h

應用條件	
最高調光等級	不適用
適合隨機切換	無

產品資料	
下訂產品名稱	RS378B MR16 D102 R-R FX D
完整產品名稱	RS378B MR16 D102 R-R FX D
完整產品代碼	911401720882
訂單代碼	911401720882
材質 Nr. (12NC)	911401720882
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	24

二维绘图



Cut out: Ø92

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。