



# GreenSpace Flex

## RS378B P11 940 PSU-E WB M55

GreenSpace Flex, 11 W, 940 中性白光, 40°, 可防止手指侵入

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。

### 产品数据

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 一般資訊           |                    |
| 裝置部件數量         | 單位                 |
| 內附驅動器          | 是                  |
| 照明 source 引擎類型 | LED                |
| CE 標誌          | -                  |
| 保固期            | 3 年                |
| 灼熱絲測試          | 溫度 600°C、持續時間 30 秒 |
| 符合歐盟 RoHS 標準   | 是                  |

|              |          |
|--------------|----------|
| 照明技術         |          |
| 光通量          | 1,100 lm |
| 相關色彩溫度 (規範)  | 4000 K   |
| 光效 (額定) (標準) | 100 lm/W |
| 演色性指數 (CRI)  | >90      |
| 光源色彩         | 940 中性白光 |
| 光學罩類型        | -        |
| 燈具光束擴散       | 40°      |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 運轉與電力     |             |
| 輸入電壓      | 220 至 240 V |
| 線路頻率      | 50 or 60 Hz |
| 平均 CLO 功耗 | 845 W       |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 耗電量                    | 11 W  |
| 功率因數 (比值)              | 0.9   |
| 連線照明                   | 外部連接器 |
| 續線                     | -     |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | -     |

|        |              |
|--------|--------------|
| 溫度     |              |
| 環境溫度範圍 | -20 至 +45 °C |



|              |       |
|--------------|-------|
| 控制與調光        |       |
| 可調光          | 否     |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 電子變壓器 |
| 控制介面         | -     |
| 恆光輸出         | 無     |

|         |           |
|---------|-----------|
| 機械與外罩   |           |
| 外殼材質    | 鋁合金       |
| 光學材料    | 聚乙烯甲基丙烯酸酯 |
| 光學罩材質   | -         |
| 固定材料    | 鋁         |
| 外罩色彩    | 深灰色       |
| 光學罩表面處理 | -         |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 整體高度             | 49 mm             |
| 整體直徑             | 55 mm             |
| 認證與應用            |                   |
| 防水防塵規範 (IP)      | IP20 [可防止手指侵入]    |
| 機械衝擊保護規範         | IK04 [0.5 J 標準以上] |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 II           |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                   |
| 光通量容限            | +/-10%            |
| 點火色度             | SDCM<3            |
| 功耗容差             | +/-10%            |
| 長期效能 (符合 IEC 標準) |                   |
| 中值使用壽命 L80B50    | 50,000 h          |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 應用條件            |                             |
| 最高調光等級          | 不適用                         |
| 適合隨機切換          | 無                           |
| 產品資料            |                             |
| 下訂產品名稱          | RS378B P11 940 PSU-E WB M55 |
| 完整產品名稱          | RS378B P11 940 PSU-E WB M55 |
| 完整產品代碼          | 692382865004999             |
| 訂單代碼            | 911401721062                |
| 材質 Nr. (12NC)   | 911401721062                |
| 分子 - 每個包裝的數量    | 1                           |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 6923828650049               |
| 分子 - 每一外盒包裝     | 48                          |
| EAN/UPC - 箱     | 6923828652456               |

二维绘图



| Modular Type      | D, mm | H, mm |
|-------------------|-------|-------|
| RS378B P6/P11 M55 | 55    | 49    |
| RS378B P15 M55    | 55    | 49    |
| RS378B P24 M70    | 70    | 90    |
| RS378B P33 M87    | 87    | 107   |
| RS378B P42 M102   | 102   | 116   |

