PHILIPS

Lighting



Greenspace Flex

RS378B P33 930 PSU-E NB M87

Greenspace Flex, 33 W, 930 暖白光, 可防止手指侵入

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。

产品数据

一般資訊	
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	-
保固期	3 年
灼熱絲測試	溫度 600°C、持續時間 30 秒
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
光通量	2,739 lm
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	83 lm/W
演色性指數 (CRI)	>90
光源色彩	930 暖白光
光學罩類型	-

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
平均 CLO 功耗	2400 W
耗電量	33 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	外部連接器
纜線	-
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-

溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電子變壓器
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	鋁合金
光學材料	聚乙烯甲基丙烯酸酯
光學罩材質	-
固定材料	鋁
外罩色彩	深灰色
光學罩表面處理	-
整體高度	107 mm

Greenspace Flex

整體直徑	87 mm

適合隨機切換	無

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK04 [0.5 J 標準以上]
保護等級 IEC	安全等級 II


初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<3
功耗容差	+/-10%


長期效能 (符合 IEC 標準)	
中值使用壽命 L80B50	50,000 h

應用條件	
最高調光等級	不適用

產品資料	
下訂產品名稱	RS378B P33 930 PSU-E NB M87
完整產品名稱	RS378B P33 930 PSU-E NB M87
完整產品代碼	692382865026199
訂單代碼	911401721532
材質 Nr. (12NC)	911401721532
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6923828650261
分子 - 每一外盒包裝	18
EAN/UPC - 箱	6923828652678

二维绘图





Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。