



# GreenSpace Flex

RS378B P42 940 PSU-E MB M102

GreenSpace Flex, 42 W, 940 中性白光, 24°, 可防止手指侵入

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。

## 产品数据

| 一般資訊           |                    |
|----------------|--------------------|
| 裝置部件數量         | 單位                 |
| 內附驅動器          | 是                  |
| 照明 source 引擎類型 | LED                |
| CE 標誌          | -                  |
| 保固期            | 3 年                |
| 易燃性標誌          | -                  |
| ENEC 標誌        | -                  |
| 灼熱絲測試          | 溫度 600°C、持續時間 30 秒 |
| 符合歐盟 RoHS 標準   | 是                  |
| 照明技術           |                    |
| 光通量            | 4,242 lm           |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 4000 K             |
| 光效 (額定) (標準)   | 101 lm/W           |
| 演色性指數 (CRI)    | >90                |
| 光源的光束角度        | - °                |
| 光源色彩           | 940 中性白光           |
| 光學類型           | -                  |
| 光學罩類型          | -                  |
| 燈具光束擴散         | 24°                |

| 運轉與電力                  |              |
|------------------------|--------------|
| 輸入電壓                   | 220 至 240 V  |
| 線路頻率                   | 50 or 60 Hz  |
| 平均 CLO 功耗              | 3515 W       |
| 耗電量                    | 42 W         |
| 功率因數 (比值)              | 0.9          |
| 連線照明                   | 外部連接器        |
| 纜線                     | -            |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | -            |
| 溫度                     |              |
| 環境溫度範圍                 | -20 至 +45 °C |
| 控制與調光                  |              |
| 可調光                    | 否            |
| 驅動器/電力單元/變壓器           | 電子變壓器        |
| 控制介面                   | -            |
| 恆光輸出                   | 無            |
| 機械與外罩                  |              |
| 外殼材質                   | 鋁合金          |
| 反光器材質                  | -            |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 光學材料    | 聚 乙 烯 甲 基 丙 烯 酸 酯 |
| 光學罩材質   | -                 |
| 固定材料    | 鋁                 |
| 外罩色彩    | 深灰色               |
| 光學罩表面處理 | -                 |
| 整體高度    | 116 mm            |
| 整體直徑    | 102 mm            |

認證與應用

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 防水防塵規範 (IP) | IP20 [可防止手指侵入]    |
| 機械衝擊保護規範    | IK04 [0.5 J 標準以上] |
| 保護等級 IEC    | 安全等級 II           |

初始效能 (符合 IEC 標準)

|       |        |
|-------|--------|
| 光通量容限 | +/-10% |
| 點火色度  | SDCM<3 |
| 功耗容差  | +/-10% |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 長期效能 (符合 IEC 標準) |          |
| 中值使用壽命 L80B50    | 50,000 h |



應用條件

|        |     |
|--------|-----|
| 最高調光等級 | 不適用 |
| 適合隨機切換 | 無   |

產品資料

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 下訂產品名稱        | RS378B P42 940 PSU-E MB M102 |
| 完整產品名稱        | RS378B P42 940 PSU-E MB M102 |
| 完整產品代碼        | 911401721662                 |
| 訂單代碼          | 911401721662                 |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401721662                 |
| 分子 - 每個包裝的數量  | 1                            |
| 分子 - 每一外盒包裝   | 12                           |

二维绘图



| Modular Type      | D, mm | H, mm |
|-------------------|-------|-------|
| RS378B P6/P11 M55 | 55    | 49    |
| RS378B P15 M55    | 55    | 49    |
| RS378B P24 M70    | 70    | 90    |
| RS378B P33 M87    | 87    | 107   |
| RS378B P42 M102   | 102   | 116   |

