



UNIUrban

BGP461 LED78 NW 110-277V TS

UNIUrban, 7800 lm, 65 W, Blanco neutro, Clase de seguridad I, Entrada lateral para un diámetro de 60 mm

UNIUrban es ideal para el alumbrado urbano en veredas, parques, jardines, áreas residenciales y centros comerciales. Su diseño excelente, con estilo y, a la vez, clásico no solo es apto para las ciudades modernas, sino también para la arquitectura histórica.

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Código de la línea de lámparas	-	Voltaje de entrada	110 a 277 V
Fuente de luz reemplazable	No	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Controlador incluido	Si	Consumo de energía	65 W
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Factor de potencia (fracción)	0.95
Nivel	Rendimiento	Conexión	Cables y guías flotantes
Marca CE	Marca CE	Cable	Cable de 0.2 m sin enchufe
Marca de inflamabilidad	-	Temperatura	
Información técnica sobre la luz		Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Flujo luminoso	7.800 lm	Controles y atenuación	
Ángulo de inclinación estándar post-top	15°	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Interfaz de control	-
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	120 lm/W	Salida lumínica constante	No
Índice de producción de color (IRC)	≥70	Mecánica y carcasa	
Color de la fuente de luz	Blanco neutro	Material de la carcasa	Aluminio
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato	Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado

Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	Entrada lateral para un diámetro de 60 mm
Acabado de cubierta/lente óptico	Transpar.
Longitud total	691 mm
Ancho total	480 mm
Altura total	66 mm
Diámetro total	488 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	66 x 480 x 691 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BGP461 LED78 NW 110-277V TS
Nombre del producto completo	BGP461 LED78 NW 110-277V TS
Full EOC	911401727552
Código del pedido	911401727552
N.º de material (12NC)	911401727552
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones

