



UNIUrban

BSP461 LED78 NW 110-277V TS

UNIUrban, 7800 lm, 65 W, Blanco neutro, Clase de seguridad I, Poste catenario de 35 mm con un orificio de 10 mm de diámetro

UNIUrban es ideal para el alumbrado urbano en veredas, parques, jardines, áreas residenciales y centros comerciales. Su diseño excelente, con estilo y, a la vez, clásico no solo es apto para las ciudades modernas, sino también para la arquitectura histórica.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Nivel	Rendimiento
Marca CE	Marca CE
Marca de inflamabilidad	-
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	7.800 lm
Ángulo de inclinación estándar post-top -	
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	120 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	≥70
Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	110 a 277 V

Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	65 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0.6 m sin enchufe
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Color de la carcasa	Gris

Dispositivo de montaje	Poste catenario de 35 mm con un orificio de 10 mm de diámetro
------------------------	---

Acabado de cubierta/lente óptico	Transpar.
----------------------------------	-----------

Altura total	112 mm
--------------	--------

Diámetro total	482 mm
----------------	--------

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
---------------------------------	--

Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
--------------------------------------	---

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
-------------------------	----------------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BSP461 LED78 NW 110-277V TS
--------------------------------	-----------------------------

Nombre del producto completo	BSP461 LED78 NW 110-277V TS
------------------------------	-----------------------------

Full EOC	911401727672
----------	--------------

Código del pedido	911401727672
-------------------	--------------

N.º de material (12NC)	911401727672
------------------------	--------------

Numerador SAP: cantidad por paquete	1
-------------------------------------	---

Numerador: paquetes por caja externa	1
--------------------------------------	---

Plano de dimensiones

