



UNIUrban

BSS461 LED40 WW 110-277V CLASSIC

UNIUrban, 4000 lm, 33 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I, Cột treo dây 35mm có lỗ Ø 10mm

UNIUrban lý tưởng cho chiếu sáng đô thị tại các địa điểm như vỉa hè, công viên, vườn hoa, khu dân cư, trung tâm mua sắm. Thiết kế phong cách, trang nhã mà vẫn cổ điển của bộ đèn này không chỉ phù hợp với các thành phố hiện đại mà còn với cả các công trình lịch sử.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất
Dấu CE	Dấu CE
Ký hiệu tính dễ cháy	-

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	4.000 lm
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	120 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	≥70
Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng ấm
Kiểu chụp quang học	Thấu kính micro Polycarbonate

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	110 đến 277 V

Tần số dòng	50 to 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	33 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 0,6 m không có phích cắm

Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Màu vỏ đèn	Xám
Thiết bị lắp đặt	Cột treo dây 35mm có lỗ Ø 10mm

Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều cao tổng thể	371 mm
Đường kính tổng thể	482 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J chống phá hoại]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BSS461 LED40 WW 110-277V CLASSIC
Tên sản phẩm đầy đủ	BSS461 LED40 WW 110-277V CLASSIC
Mã sản phẩm đầy đủ	911401727742
Mã đơn hàng	911401727742
Số vật liệu (12NC)	911401727742
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

Bản vẽ kích thước

