



SmartBright Direct Panel

RC093V LED26S/840 PSU W60L60 GM

SmartBright Direct Panel, 100 lm/W, 840 neutral white

Solusi kantor LED berdaya penerangan tinggi untuk menggantikan solusi konvensional yang menjadikannya panel LED paling terjangkau yang menghasilkan cahaya nyaman dengan keseragaman yang bagus

Product data

Informasi Umum		Jenis optik	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Sudut berkas cahaya 110°	
Jumlah unit alat	1 unit	Tipe penutup optik	
Driver tercakup	Ya	Mangkuk/penutup polistirena prismatic	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Penyebaran sinar lampu luminer	
Tanda CE	Tanda CE	110°	
Periode garansi	3 tahun		
Tanda dapat menyala	-		
Tanda ENEC	-		
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik		
Sesuai EU RoHS	Ya		
Teknis Lampu		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Flux Cahaya	2.600 lm	Tegangan Masuk	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	220 hingga 240 V	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Frekuensi Garis	
Indeks renderasi warna (CRI)	80	50 to 60 Hz	
Sudut berkas cahaya sumber cahaya	- °	Lonjakan arus	
Warna sumber cahaya	840 neutral white	9,10 A	
		Waktu masuk tiba-tiba	
		0,0092 ms	
		Konsumsi Daya	
		24 W	
		Faktor Daya (Fraksi)	
		0.9	
		Koneksi	
		-	
		Kabel	
		Kabel 0,2 m tanpa konektor	
		Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	
		55	
		Suhu	
		Kisaran suhu ambien	
		-10 hingga +35 °C	

SmartBright Direct Panel

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	-
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium
Material reflektor	-
Material optik	Polistirena
Material penutup optik	Polistirena
Material fiksasi	Poliamida
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Opal
Panjang keseluruhan	597 mm
Lebar keseluruhan	597 mm
Tinggi keseluruhan	35 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	35 x 597 x 597 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0.3 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L70B50	30.000 jam
Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	0% (digital)
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Data Produk	
Nama produk pesanan	RC093V LED26S/840 PSU W60L60 GM
Nama lengkap produk	RC093V LED26S/840 PSU W60L60 GM
Kode produk lengkap	871016332942099
Kode urutan	911401729342
No. Material (12NC)	911401729342
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163329420
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4
EAN/UPC - Kantung	8710163329468

Dimensional drawing

