



Ledinaire Floodlight

BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE

LED Module 2000 lm – 830 meleg fehér – Power supply unit –
Nagyon széles sugárzási szög, 100°

Ez a népszerű, használatra készen kapható fényár-világítási lámpatestekből álló termékcsalád versenyképes áron hozza a Philips magas minőségi szintjét. Megbízható, energiahatékony és megfizethető – a Ledinaire a tökéletes megoldás számos kültéri alkalmazásra, az épülethomlokzatoktól és az üzletektől a hirdetőablákig, aluljárókig és kerti világításig.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED20 [LED Module 2000 lm]
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Szerelvényegységek száma	-
Vezérlő/tápegység/transzformátor	PSU [Power supply unit]
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	GC [Áttetsző üveg]
A lámpatest fényszóródása	100°
Vezérlőfelület	-
Csatlakozás	Tápkábelek
Kábel	Cable 1.0 m without plug (C1K)
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Gyúlékonysági jelzés	NO [-]
CE jelölés	CE mark
ENEC jel	-
Jótállási idő	3 év
Kültéri optika típusa	Nagyon széles sugárzási szög, 100°

Allandó fénykibocsátás	No
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus)	110
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
A fényforrásrendszer típusa	LED

Technikai adatok

A felfelé irányuló fénykibocsátás aránya	0
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Kezdeti állandó fénykibocsátás (CLO) teljesítményfelvétele	- W
Az átlagos állandó fénykibocsátás (CLO) teljesítményfelvétele	- W

Ledinaire Floodlight

Végső állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel	- W
Induló áramlökés	0,64 A
Bejáratási idő	0,0069 ms
Teljesítménytényező (minimum)	0.9

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Acél
Rögzítőeszköz	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víztisztá
Teljes hossz	117 mm
Teljes szélesség	31 mm
Teljes magasság	161 mm
Valós megvilágított terület	0,015 m²
Szín	Aluminum and gray
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	161 x 31 x 117 mm (6.3 x 1.2 x 4.6 in)

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK07 [2 J reinforced]
Túláramvédelem (közös/különbégi)	Túlfeszültség-védelmi szint 2 kV-ig kV

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	2000 lm
------------------	---------

Fényáramtűrés	+/-10%
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	100 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	3000 K
Kezdeti színvisszaadási index	80
Kezdeti színérték	<7 SDCM
Kezdeti bemeneti feszültség	20 W
Teljesítményfelvételi tűrés	+/-10%
Kezdeti színvisszaadási index tűréshatára	+/-2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L70

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25 és +40 °C között
Maximális fényerő-szabályozási szint	Nem értelmezhető

Termékadatok

Teljes termékkód	871016332972799
A termék megrendelési neve	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE
EAN/UPC - termék	8710163329727
Rendelési kód	32972799
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	18
SAP anyag	911401730442
Nettó tömeg (darab)	0.460 kg



Méretezett rajza



BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE

Ledinaire Floodlight

