



Ledinaire Proyector

BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE

LED module 5000 lm - 830 blanco cálido - Fuente de alimentación - Ángulo de haz muy ancho 100°

Proyectores con tecnología LED para alumbrado general, de fácil instalación

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED50 [LED module 5000 lm]
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	No
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	GC [Cristal transparente]
Apertura de haz de luz de la luminaria	100°
Interfaz de control	No
Conexión	Latiguillos/cables
Cable	C1000 (C1K)
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca de inflamabilidad	NO [No]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	No
Período de garantía	3 años
Tipo de óptica al aire libre	Ángulo de haz muy ancho 100°
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	47
Conforme con EU RoHS	Si

Tipo de LED engine	LED
Datos técnicos de la luz	
Ratio de flujo luminoso ascendente	0
Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Consumo medio de energía CLO	- W
Consumo de energía CLO final	- W
Corriente de arranque	0,9 A
Tiempo de irrupción	0,01088 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Regulable	No

Ledinaire Proyector

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Vidrio
Material de fijación	Acero
Dispositivo de montaje	MBA [Anclaje montaje ajustable]
Forma cubierta óptica/lente	FT
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Longitud global	204 mm
Anchura global	39 mm
Altura global	281 mm
Área de proyección efectiva	0,044 m ²
Color	ALU-GR
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	281 x 39 x 204 mm (11.1 x 1.5 x 8 in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [IK07]
Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	Nivel de protección contra sobretensiones hasta 2 kV

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	5000 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	100 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	3000 K

Índice de reproducción cromática	80
Cromacidad inicial	<7 SDCM
Potencia de entrada inicial	50 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
	+/-2

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	L70

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-25 °C a +40 °C
Nivel máximo de regulación	-

Datos de producto

Código de producto completo	871016332974199
Nombre de producto del pedido	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE
EAN/UPC - Producto	8710163329741
Código de pedido	32974199
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Material SAP	911401730462
Peso neto (pieza) SAP	1,280 kg



Plano de dimensiones



BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE

Ledinaire Proyector

