



Ledinaire Projektor

BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE

LED module 5000 lm – 840 branco neutro – Unidade de fonte de alimentação – Abertura de feixe muito largo 100°

Esta gama popular de projetores prontos a utilizar oferece os elevados padrões de qualidade da Philips a um preço muito competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível, a Ledinaire é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações exteriores, desde iluminação de fachadas de edifícios, estabelecimentos comerciais e painéis, a passagens subterrâneas e jardins.

Dados do produto

Informações gerais		Tipo de ótica exterior	
Código da família das lâmpadas	LED50 [LED module 5000 lm]	Fluxo luminoso constante	Abertura de feixe muito largo 100°
Cor da fonte de luz	840 branco neutro	Número de produtos em MCB (16 A tipo B)	Não
Fonte de luz substituível	false	Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Número de unidades de equipamento	Não	Tipo de motor de fonte de luz	LED
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSU [Unidade de fonte de alimentação]	Dados técnicos de luminosidade	
Controlador incluído	true	Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro liso]	Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Difusão de feixe da luz da luminária	100°	Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°
Interface de controlo	Não	Dados elétricos e de funcionamento	
Ligação	Fios/cabos flexíveis	Tensão de entrada	220-240 V
Cabo	C1000 (C1K)	Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Consumo de energia CLO inicial	- W
Marca de inflamabilidade	NO [Não]	Consumo médio de energia CLO	- W
Marca CE	CE	Consumo de energia CLO final	- W
Marca ENEC	Não	Corrente de irrupção	0,9 A
Período de garantia	3 anos		

Ledinaire Projektor

Tempo de irrupção	0,01088 ms
Fator de potência (Min.)	0.9

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material refletor	Polycarbonato
Material da ótica	PC
Material de lente/difusor ótico	Vidro
Material de fixação	Aço
Dispositivo de montagem	MBA [Suporte de montagem ajustável]
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Comprimento global	204 mm
Largura total	39 mm
Altura total	281 mm
Área projetada eficaz	0,044 m²
Cor	ALU-GR
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	281 x 39 x 204 mm (11.1 x 1.5 x 8 in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [IK07]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão até 2 kV

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	5250 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Eficiência da luminária LED inicial	105 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de restituição cromática inicial	80
Cromaticidade inicial	<7 SDCM
Potência de entrada inicial	50 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Tolerância de índice de restituição cromática inicial	+/-2

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50 000 h	10 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L70

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-25 to +40°C
Nível de regulação máximo	-

Dados do produto

Código do produto completo	871016332975899
Nome de produto da encomenda	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE
EAN/UPC – Produto	8710163329758
Código de encomenda	32975899
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
Material SAP	911401730472
Peso líquido SAP (Peça)	1,280 kg



Desenho dimensional



BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE

