



Proiector Ledinaire

BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE

LED module 15000 lm - Alb neutru 840 - Power supply unit - Asimetric

Această gamă populară de aparate de iluminat oferite de Philips oferă standarde înalte de calitate la un preț foarte competitiv. Fiabil, eficient din punct de vedere energetic și accesibil, Ledinaire este soluția perfectă pentru o gamă largă de aplicații în aer liber, de la fațade de clădiri și magazine cu amănuntul până la panouri publicitare, pasaje subterane și iluminat de grădină.

Catalog de date

General Information	
Cod familie lămpi	LED150 [LED module 15000 lm]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Tip capac optic/lentilă	GC [Sticla clara]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	30° x 80°
Interfață sistem de comandă	-
Conexiune	Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu	Cable 1.0 m without plug (C1K)
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Tip sistem optic pentru exterior	Asimetric

Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	15
În conformitate cu UE RoHS	Da
Tip motor LED	LED

Light Technical	
Randament luminos orientat în sus	0
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	0°

Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	- W
Consum de curent CLO mediu	- W
Consum de curent CLO final	- W
Curent de pornire	3,52 A

Proiector Ledinaire

Timp de pornire	0,0254 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu turnat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Material capac optic/lentilă	Sticlă
Material fixare	Oțel
Dispozitiv de montare	MBA [Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă	Flat
Finisaj capac optic/lentilă	Transparent
Lungime totală	310 mm
Lățime totală	60 mm
Înălțime totală	380 mm
Suprafață proiectată reală	0,11 m²
Culoare	Aluminum and gray
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	380 x 60 x 310 mm (15 x 2.4 x 12.2 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial și 4 kV în regim comun

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	15000 lm
---------------------------------------	----------

Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	100 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	80
Tricromatică inițială	<7 SDCM
Putere de intrare inițială	150 W
Toleranță consum de curent	+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii	+/-2

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare a echipamentului de control	10 %
la durata medie de viață utilă 50000 h	
Întreținere la un flux luminos la durata medie de	L70
viață utilă * 50.000 h	

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-25 to +40 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable

Product Data

Cod complet produs	871016333129499
Nume comandă produs	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB
	CE
EAN/UPC – Produs	8710163331294
Cod de comandă	33129499
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	2
Material SAP	911401733312
Greutate netă SAP (bucată)	4,960 kg



Cote



BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE

Proiector Ledinaire

