



Ledinaire flombelysning

BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE

LED Module 2000 lm - 840 nøytralhvit - Power supply unit -
Svært bredstrålet spredningsvinkel 100° - Movement detection
unit

Dette er et populært sortiment med lagerførte flombelysningsarmaturer i Philips' høye kvalitet til en veldig konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektiv og rimelig, Ledinaire er den perfekte løsningen for et stort utvalg bruksområder utendørs, fra bygningsfasader og butikker til reklametavler, underganger og hagebelysning.

Produktdata

Generell informasjon	
lyskildeseriekode	LED20 [LED Module 2000 lm]
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	-
Driver/stromenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GC [klart glass]
Lysstrålespredning fra armatur	100°
Innebygd styring	MDU [Movement detection unit]
Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Brennbarhetsmerke	-

CE-merke	CE mark
ENEC-merke	-
Garantiperiode	3 år
Utendørs optikktype	Svært bredstrålet spredningsvinkel 100°
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	110
I samsvar med EU RoHS	Ja
Lyskildetype, motortype	LED
Teknisk belysning	
Lysspredning oppover	0
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°

Ledinaire flombelysning

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	0,64 A
Startstrømtid	0,0069 ms
Strømfaktor (min.)	0.8

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Glass
Festemateriale	Stål
Monteringsenhet	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	150 mm
Total bredde	35 mm
Total høyde	160 mm
Effektivt projisert	0,018 m²
Farge	Aluminum and gray
Mål (høyde x bredde x høyde)	160 x 35 x 150 mm (6.3 x 1.4 x 5.9 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK07 [2 J reinforced]
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	Overspenningsvernnivå til 2 kV

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2100 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	105 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig kromatisitet	<7 SDCM
Opprinnelig inngangseffekt	20 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Toleranse for Oppr. Fargegjengivelsesindeks	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median levetid*	L70
50 000 timer	

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-25 to +40 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke

Produktdata

Fullstendig produktkode	871016333134899
Produktnavn for bestilling	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE
EAN/UPC – produkt	8710163331348
Bestillingskode	33134899
Lokal bestillingskode	3500974
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	18
SAP-materialer	911401733362
Nettvekt (stykk)	0,650 kg



Målskisse



BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE

